


真空用フィルタ AFJ20~AFJ40

JIS記号
真空用フィルタ



型式表示方法

AFJ **30** - **03** **B** - **80** - **T** - **6**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

・オプション・ろ過度・タイプ・標準は、a~fの各項目毎に1つずつ選択してください。
・標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。

	記号	内容	① ボディサイズ		
			20	30	40
②	ねじ種類	無記号	Rc		
		N	NPT		
		F	G		
		+			
③	管接続口径	01	1/8		
		02	1/4		
		03	3/8		
		04	1/2		
④	a	取付	取付オプションなし		
		B ^{注1)}	ブラケット付		
⑤	b	5	5μm		
		40	40μm		
		80	80μm		
⑥	c	S	水滴除去タイプ		
		T	大流量タイプ		
⑦	d	無記号	ポリカーボネートケース		
		6	ナイロンケース		
	e	無記号	流れ方向:左→右		
R		流れ方向:右→左			
f	圧力単位	無記号	製品銘板と注意銘板の単位表記:MPa/°C		
		Z ^{注3)}	製品銘板と注意銘板の単位表記:psi/°F		
			●	●	●
			○ ^{注4)}	○ ^{注4)}	○ ^{注4)}

注1) オプションBは、同時梱包となり、組付けられていません。
ブラケットと取付ねじ(2本)のアセンブリとなります。
注2) ケースの耐薬品性は、P.786の薬品データでご確認ください。

注3) ねじ種類NPTが対象となります。
新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。
注4) ○は、ねじ種類がNPTの場合のみの対応となります。

SP

ZCUK

AMJ

AFJ

AMV

ZH
-X185

関連
機器