

パワークランプシリンダ

CKZT Series

ø40, ø50, ø63, ø80



型式表示方法

クランプシリンダ(アームなし)

CKZT 63 TN - 120 T

パワークランプシリンダ
欧州仕様

チューブ内径

40	ø40
50	ø50
63	ø63
80	ø80

シリンダポート

無記号	G
TN	NPT

スイッチ型式

T	TURCK
P	P&F

アーム開度

30	30°
45	45°
60	60°
75	75°
90	90°
105	105°
120	120°
135	135°

クランプアーム

CKZT 40 - A015 C S

パワークランプシリンダ
欧州仕様

チューブ内径

40	ø40
50	ø50
63	ø63
80	ø80

オフセット

A015	オフセット15
A045	オフセット45

取付穴

記号	チューブ内径	D ₁	D ₂	H
S	40*	6	7	16
	50	6	9	20
	63	6	9	20
	80	6	9	25
B	40	8	10.2	20
	50	8	10.2	20
	63	8	10.2	20
	80	8	10.2	25

*A015のø40はSタイプのみ

アーム位置

