

プラグイン コネクタ接続ベース:プラグイン混合取付タイプマニホールド

Dサブコネクタ (IP40/67) フラットケーブル PCワイヤリング対応 端子台ボックス対応 スプリング式 (IP67)

端子台ボックス対応 (IP67) リード線対応 (IP67) マルチコネクタ対応 (IP67) EX500対応 (IP67)

EX600対応 (IP67) EX250対応 (IP67) EX260対応 (IP67) EX126対応 (IP67) EX120対応

10型
横配管形

11型
裏配管形

SY5000/7000 Series



注)コネクタ種類参照

SY7000サイズのマニホールドに
SY5000を搭載できるマニホールドです。

マニホールド型式表示方法

11型裏配管形の寸法図は
P.346をご参照ください。

SS5Y7 - M 10 F 1 - 05 U □ - C 10 8 □

混合取付タイプ

全連数SY5000サイズを搭載することも可能です。
その場合④を無記号にしてください。
ただし、マニホールドブロック幅は19mmになります。

① 型式

10	横配管形
11	裏配管形

② コネクタ種類

記号	種類	参照ページ
F	Dサブコネクタ (25極)	IP40
FW		IP67
P	フラットケーブル	26極
PG		20極
PH		10極
J	PCワイヤリング対応	—
G	(20極)	電源ターミナル付
TC	端子台ボックス対応(スプリング式)	P.237-1
T	端子台ボックス対応	P.238
L1		34芯
L2	リード線対応	17芯
L3		9芯
M	マルチコネクタ対応	P.258
S□	EX500 ゲートウェイ分散システム2 (128点)	P.268
S□	EX500 シリアル伝送タイプ	P.274
S6□	EX600	P.284
S□	EX250	P.296
S□	EX260	P.304
S4□注)	EX126	P.312
S3□注)	EX120	P.320

※詳しくは表中の記載ページをご参照ください。
注) EX126、EX120はUL未対応です。

③

- リード線対応の場合

リード線長さ

1	0.6m
2	1.5m
3	3m

- Dサブコネクタ (IP40/67)
- フラットケーブル
- PCワイヤリング対応の場合

コネクタ取出方向

1	コネクタ上向き
2	コネクタ横向き

※端子台ボックス対応とマルチコネクタ対応、シリアル伝送タイプの場合は、選択不要です。

④ ハルブ連数

記号	連数	備考
02	2連	コネクタの種類によって連数に制限がありますので詳しくは、コネクタ種類の表中の記載ページをご参照ください。
24	24連	

⑤ P, Eポート取出位置

U	U側 (2~10連)
D	D側 (2~10連)
B	両側 (2~24連)

※EX600対応の場合はP.284、EX250対応の場合はP.296の⑦をご参照ください。

⑥ 給排気ブロックAss'y仕様

無記号	内部パイロット仕様
S	内部パイロット仕様 サイレンサ内蔵
R	外部パイロット仕様

※サイレンサ内蔵の場合、3/5 (E) ポートはプラグされず。

※EX600対応の場合はP.284、EX250対応の場合はP.296の⑦をご参照ください。

⑦ 継手種類/ワンタッチ管継手

記号	A, Bポート	
C	ストレート	
L	ミリサイズ	エルボ 上向き注)
B		エルボ 下向き注)
N	ストレート	
LN	インチサイズ	エルボ 上向き注)
BN		エルボ 下向き注)
CM*	ストレート	
LM*	口径混合	エルボ(上向き、下向き混合も含む)注)

注) オプションの各スベアサAss'y (P.373~375) を取付ける場合、オプション本体または配管と干渉するので下向きを選択ください。また、11型(裏配管形)にエルボ管継手の設定はありません。

※CM, LMの場合はマニホールド仕様書でご指示ください。

※P, Eポートの継手方向はA, Bポートと同じ方向の継手が取付けられます。

LMを選択した場合はP, Eポートの継手方向をマニホールド仕様書にてご指示ください。

※エルボ管継手にø1/4", ø5/16"の選択はできません。