

手動タイプ インサートブッシュ式継手一体型 ハイパーフィッティング LVQH Series



型式表示方法

LVQH **2** 0 - **S** 07 - **1** -

ボディ class

記号	ボディ class	オリフィス径
2	2	ø4
3	3	ø8
4	4	ø10
5	5	ø16
6	6	ø22

オプション

記号	備考
無記号	標準
K	バツファ材質FFKM
N	アンモニア水用

注) オプション同士の組合せはできません。

継手種類

記号	継手種類	ボディ class
V	LQ1	2・3・4・5・6
S	LQ2	2・3・4・5

ハンドル操作方法

1	90度ターンタイプ
4	マルチターンタイプ(インジケータ付)

呼吸ポートの種類

無記号	ねじ込み	NPT1/8
R	ねじ込み	Rc1/8

Bポート (OUT) の異径サイズ

記号	適用
無記号	A・Bポート同一サイズ
左の適用チューブ表を参照	同一ボディ class内で異径チューブを選択することができます。

適用チューブサイズ^{注)}

記号	接続チューブサイズ	ボディ class					
		2	3	4	5	6	
ミリサイズ							
03	3×2	●					
04	4×3	●					
06	6×4	○	●				
08	8×6		●				
10	10×8		○	●			
12	12×10			○	●		
19	19×16				○	●	
25	25×22					○	
インチサイズ							
03	1/8"×0.086"	●					
05	3/16"×1/8"	●					
07	1/4"×5/32"	○	●				
11	3/8"×1/4"		○	●			
13	1/2"×3/8"			○	●		
19	3/4"×5/8"				○	●	
25	1"×7/8"					○	

○標準サイズ ●レジャーサ付
注) 適用チューブサイズの詳細はP.846をご参照ください。

シリーズバリエーション

タイプ	型式	オリフィス径					
		LVQH20	LVQH30	LVQH40	LVQH50	LVQH60	
		ø4	ø8	ø10	ø16	ø22	
	チューブ外径	ミリ	6	10	12	19	25
		インチ	1/4	3/8	1/2	3/4	1
90度ターンタイプ	JIS記号	タイプ	○	○	○	○	○
		図					
マルチターンタイプ	JIS記号	タイプ	○	○	○	○	○
		図					

- LVC
- LVA
- LVH
- LVJ
- LVK
- LVQ
- LVP
- LVW
- LQ1
- LQ3
- LVN
- LQHB
- TL
- TIL
- TLM
- TILM
- TD
- TID
- TH
- TIH