

手動タイプ インサートブッシュ式継手一体型 スペースセービング/省スペース接続 LVQHS Series



型式表示方法

LVQH **2** 0 **S** - **S** **07** - **1** -

ボディ class

記号	ボディ class	オリフィス径
2	2	ø4
3	3	ø8
4	4	ø10
5	5	ø16
6	6	ø22

ボディタイプ

S	省スペース接続
----------	---------

継手種類

記号	継手種類	ボディ class
V	LQ1	2・3・4・5・6
S	LQ2	2・3・4・5

適用継手サイズ

記号	継手サイズ	ボディ class				
		2	3	4	5	6
07	2	○				
11	3		○			
13	4			○		
19	5				○	
25	6					○

オプション

記号	備考
無記号	標準
K	パツファ材質FFKM
N	アンモニア水用

注) オプション同士の組合せはできません。

ハンドル操作方法

1	90度ターンタイプ
4	マルチターンタイプ(インジケータ付)

呼吸ポートの種類

無記号	ねじ込み	NPT1/8
R	ねじ込み	Rc1/8

注) 適用継手の型式表示につきましては P.800 をご参照ください。
バルブ側の継手と同サイズのものを選定してください。

シリーズバリエーション

型式 オリフィス径 接続継手サイズ JIS記号	LVQH20S	LVQH30S	LVQH40S	LVQH50S	LVQH60S
	タイプ	ø4	ø8	ø10	ø16
90度ターンタイプ	○	○	○	○	○
マルチターンタイプ	○	○	○	○	○

- LVC
- LVA
- LVH
- LVD
- LVQ**
- LVP
- LVW
- LQ1
- LQ3
- LVN
- LQHB
- TL
- TIL
- TLM
- TILM
- TD
- TID
- TH
- TIH