

手動タイプ フレア式継手一体型 ハイパーフィッティング LVQH-Z Series



型式表示方法

LVQH **2** 0 - Z **07** - **1** -

ボディ class

記号	ボディ class	オリフィス径
2	2	ø4
3	3	ø6
4	4	ø10
5	5	ø16
6	6	ø22

オプション

記号	備考
無記号	標準
K	バツファ材質FFKM
N	アンモニア水用

注) オプション同士の組合せはできません。

LQ3継手一体

ハンドル操作方法

1	90度ターンタイプ
4	マルチターンタイプ(インジケータ付)



適用チューブサイズ

記号	接続チューブ 外径	ボディ class					
		2	3	4	5	6	
ミリサイズ							
03	ø3	○					
04	ø4	○					
06	ø6	○					
08	ø8		○				
10	ø10		○				
12	ø12			○			
19	ø19				○		
25	ø25					○	
インチサイズ							
03	1/8	○					
07	1/4	○					
11	3/8		○				
13	1/2			○			
19	3/4				○		
25	1					○	

呼吸ポートの種類

無記号	ねじ込み	NPT1/8
R	ねじ込み	Rc1/8

シリーズバリエーション

タイプ	型式	オリフィス径					
		チューブ外径					
		LVQH20	LVQH30	LVQH40	LVQH50	LVQH60	
		ø4	ø8	ø10	ø16	ø22	
		ミリ	6	10	12	19	25
		インチ	1/4	3/8	1/2	3/4	1
90度ターンタイプ		○	○	○	○	○	
マルチターンタイプ		○	○	○	○	○	