

手動タイプ フレア式継手一体型 スペースセービング/省スペース接続 LVQHS-Z Series

RoHS

型式表示方法

LVQH **2** 0 S - Z 07 - **1** -

ボディ class

記号	ボディ class	オリフィス径
2	2	ø4
3	3	ø8
4	4	ø10
5	5	ø16
6	6	ø22

ボディタイプ

S	省スペース接続
---	---------

LQ3継手一体

オプション

記号	備考
無記号	標準
K	パツファ材質FKM
N	アンモニア水用

注) オプション同士の組合せはできません。

ハンドル操作方法

1	90度ターンタイプ
4	マルチターンタイプ(インジケータ付)

呼吸ポートの種類



無記号	ねじ込み	NPT1/8
R	ねじ込み	Rc1/8

適用継手サイズ

記号	継手サイズ	ボディ class				
		2	3	4	5	6
インチサイズ						
07	2	○				
11	3		○			
13	4			○		
19	5				○	
25	6					○

注) 適用継手の型式表示につきましては P.827 をご参照ください。
バルブ側の継手と同サイズのものを選定してください。

シリーズバリエーション

型式		LVQ20S	LVQ30S	LVQ40S	LVQ50S	LVQ60S
タイプ	オリフィス径 接続継手サイズ JIS記号	ø4 2	ø8 3	ø10 4	ø16 5	ø22 6
90度ターン タイプ		○	○	○	○	○
マルチターン タイプ		○	○	○	○	○