

# 手動タイプ チューブ出し LVQH-T Series



## 型式表示方法

LVQH **2** 0 - T 07 **□** - **1** - **□**

### ボディ class

記号	ボディ class	オリフィス径
2	2	ø4
3	3	ø8
4	4	ø10
5	5	ø16
6	6	ø22

チューブ出し

### チューブサイズ

記号	接続 チューブ外径	ボディ class				
		2	3	4	5	6
ミリサイズ						
06	ø6	○				
10	ø10		○			
12	ø12			○		
19	ø19				○	
25	ø25					○
インチサイズ						
07	1/4	○				
11	3/8		○			
13	1/2			○		
19	3/4				○	
25	1					○

### オプション

記号	備考
無記号	標準
K	パツファ材質FKM
N	アンモニア水用

注) オプション同士の組合せはできません。

### ハンドル操作方法

1	90度ターンタイプ
4	マルチターンタイプ(インジケータ付)

### 呼吸ポートの種類

無記号	ねじ込み	NPT1/8
R	ねじ込み	Rc1/8

## シリーズバリエーション

接続継手サイズ	オリフィス径	型式				
		LVQH20-T	LVQH30-T	LVQH40-T	LVQH50-T	LVQH60-T
ミリ	ø4	ø8	ø10	ø16	ø22	
インチ	1/4	3/8	1/2	3/4	1	
タイプ		JIS記号				
90度ターンタイプ		○	○	○	○	○
マルチターンタイプ		○	○	○	○	○