



注) CE対応品はリード線取出し方法およびラン
プ・サージ電圧保護回路:D/DZ/DO/DOZ,
Y/YZ/YO/YOZ, F, FZのみです。

型式表示方法

VV5FR4 - 01C D - 08 1 - 03 - AP -

VFR4000シリーズ
マニホールド

ベース型式・電気結線方法

01T	プラグインタイプターミナル端子台付
01C	プラグインタイプマルチコネクタ付
01F	プラグインタイプDサブコネクタ付
10	ノンプラグインタイプ リード線集中取出し形
40	ノンプラグインタイプ リード線個別取出し形

コネクタ取付方向

記号	コネクタ取付	適用ベース型式
無記号	なし	01T, 10, 40
D	D側取付	01C, 01F
U	U側取付	

連数

02	2連
∴	∴
10	10連

注) ●ベース型式01T, 10, 40: 2連~10連
●ベース型式01C, 01F: 2連~8連
●制御ユニット取付分を含みます。

合成シンボル

記号	通路仕様	配管仕様 (A, B)
1	共通	横
2	共通	裏*

* 準標準

管接続口径

記号	P, EA, EB	A, B
03		3/8
04	1/2	1/2
M		混合

* 裏配管の場合3/8のみになります。

CE対応

無記号	—
Q	CE対応品

注) CE対応品はリード線取出し方法およびランプ・サージ電圧保護回路: D/DZ/DO/DOZ, Y/YZ/YO/YOZ, F, FZのみです。

エア開放弁のコイル定格

無記号	エア開放弁なし
1	AC100V50/60Hz
5	DC24V

注1) 搭載バルブのコイル定格電圧と同じ電圧にしてください。
注2) その他の定格電圧につきましては当社にご確認ください。

制御ユニットの種類

制御機器	記号	無記号	MP	AP	M	A	G	F	C	E
エア開放弁			●	●	●	●			●	●
手動ドレン式フィルタ付減圧弁			●					●		
オートドレン式フィルタ付減圧弁			●					●		
圧カスイッチ			●							
プランキングプレート(エア開放弁用)								●	●	
プランキングプレート(フィルタ付減圧弁用)									●	●
プランキングプレート(圧カスイッチ用)								●	●	●
取付必要連数			2連						1連	

注) 制御ユニット付はD側取付のみです。

ねじの種類

無記号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

マニホールドアセンブリの表示方法

〈表示例〉プラグインタイプターミナル端子台付

VV5FR4-01T-081-03-AP5(-Q)……1set(マニホールドベース品番)
* VFR4100-5FZ(-Q) ……………4set(2位置シングルバルブ品番)
* VFR4200-5FZ(-Q) ……………2set(2位置ダブルバルブ品番)

→*印は組込み記号です。*印を搭載するバルブの初めに付けてください。

制御ユニット取付に1, 2連目を使用します。
発注の際はD側の3連目より順番に併記してください。
なお配列が複雑になる場合にはマニホールド仕様書にてご指示ください。

〈表示例〉ノンプラグインタイプ

VV5FR4-10-061-03-A5(-Q)……1set(マニホールドベース品番)
* VFR4110-5D(-Q) ……………5set(2位置シングルバルブ品番)

→*印は組込み記号です。*印を搭載するバルブの初めに付けてください。

制御ユニット取付に1, 2連目を使用します。
発注の際はD側の3連目より順番に併記してください。
なお配列が複雑になる場合にはマニホールド仕様書にてご指示ください。