

3色表示

デジタルフローモニタ

LFE0 Series



型式表示方法

LFE0A - **MVC**

タイプ

0 分離型モニタ部

※分離型センサ部はアナログ出力1~5Vタイプを選定してください。
適用センサ:LFE□□□□□
※密接設置/ゼロリセットの設定には対応していません。

出力仕様

記号	OUT1	OUT2
A	NPN	NPN
B	PNP	PNP
C	NPN	アナログ1~5V
D	NPN	アナログ4~20mA

リード線

無記号	電源・出力接続リード線あり(2m)	
N	電源・出力接続リード線なし	

リード線は接続されていません。同梱包となります。

分離型モニタ部/単位仕様

記号	瞬時流量	積算流量
M	L/min	L
G	gal/min	gal

※新計量法により、日本国内でSI単位(記号[M])以外を使用することはできません。
注) Gはオーダーメイド仕様。

参考: 1[L/min] ↔ 0.2642[gal/min]
1[gal/min] ↔ 3.785[L/min]

オプション2

無記号	コネクタなし	
C	センサ接続用コネクタ(1ヶ) センサ接続用コネクタ(e-con)	

コネクタは接続されていません。同梱包となります。

オプション1

無記号	なし	
T	パネルマウントアダプタ	
V	前面保護カバー+パネルマウントアダプタ	

オプション/部品品番

オプション単体が必要な場合は下記品番で手配してください。

名称	品番	備考
パネルマウントアダプタ	ZS-26-B	防水バッキン、ビス付
前面保護カバー+パネルマウントアダプタ	ZS-26-C	防水バッキン、ビス付
前面保護カバーのみ	ZS-26-01	パネルマウントアダプタ等は別途手配してください
電源・出力接続リード線	ZS-40-W	リード線長さ2m
センサ接続用コネクタ(e-con)	ZS-28-C-5	1ヶ
コピー用コネクタ付リード線	ZS-40-Y	スレーブ最大10台まで可