

バルブ型式表示方法



10-SQ2 1 3 1 - 5 1 - C6 - - -

クリーンシリーズ

●CE対応	無記号	—
	Q	CE対応品

●シール方式

1	弾性体シール
---	--------

●切換方式

1	2位置シングル (A)4 2(B) (R1)5 1 3 (R2) (P)
2	2位置ダブル (ダブルソレノイド)※ (A)4 2(B) (R1)5 1 3 (R2) (P) 弾性体シール
3	3位置クローズセンタ (A)4 2(B) (R1)5 1 3 (R2) (P)
4	3位置エキゾーストセンタ (A)4 2(B) (R1)5 1 3 (R2) (P)
5	3位置プレッシャセンタ (A)4 2(B) (R1)5 1 3 (R2) (P)

注) ダブルソレノイド仕様は下記ファンクション記号が「D」になります。

●ファンクション

記号	仕様
無記号	標準タイプ(0.4W)
B	高速応答タイプ(0.95W)
D注1)	2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)
N注2)	マイナスコモン

- 注1) 2位置ダブルには必ず記号「D」が付きま
す。
注2) Lキットの場合、マニホールド仕様
がマイナスコモンの場合、バルブの
コモン仕様もマイナスコモンに
合わせてください。
Sキット(EX140)にマイナスコモン
仕様バルブの組合せはありません。
注3) 記号が2つ以上重なる場合は
アルファベット順になります。

●マニホールドブロックの有無

無記号	M	MB
マニホールドブロックなし	マニホールドブロック付	マニホールドブロック付 背圧防止弁内蔵
	※リード線は付属しません。	※リード線は付属しません。
・マニホールドと同時に手配する場合 ・バルブのみが必要な場合		増速する場合

●ポートプラグ取付ポート

無記号	なし
A	4(A)ポート
B	2(B)ポート

●シリンダポート管接続口径

記号	管接続口径	配管方向
C4	ø4用ワンタッチ管継手	横配管
C6	ø6用ワンタッチ管継手	
C8	ø8用ワンタッチ管継手	上配管注1)
L4	ø4用ワンタッチ管継手	
L6	ø6用ワンタッチ管継手	
L8	ø8用ワンタッチ管継手	

注) 横配管への変更が可能です。

●手動操作方法

無記号	B	D
ノンロックプッシュ式 (要工具形)	ロック式 (要工具形)	スライド形ロック式 (手動形) ※横配管のみ対応

●定格電圧

5	DC24V
6	DC12V

- 注1) ランプ・サージ電圧保護回路は、内蔵されています。
注2) SキットはDC24V仕様のみになります。

方向制御機器

エアシリンダ

ロータリ
アクチュエータ

エアチャック

圧縮空気
清浄化機器

モジュラ
F.R.

圧力制御機器

管継手 & チューブ

駆動制御機器

圧カセ
スイッチ