

ケースアセンブリ

AM-CA□・AME-CA□

RoHS

ケースアセンブリ

- ボディが配管接続された状態で、ケースアセンブリのみ交換する場合にご使用ください。
 - 例) ● ドレン排出部の仕様をドレンコックタイプからオートドレンタイプに変更したい。
 - ケースを破損させてしまった。
- (注：交換により型式が変更となる場合は、お客様で型式の管理をお願いいたします。)

ケースアセンブリ型式表示方法

シリーズとサイズにより、ケースアセンブリの型式表示方法が異なります。

■ AFF, AM, AMD, AMH, AMGシリーズの場合

- AFF2C~22C, AM150C~550C, AMD150C~550C, AMH150C~550C, AMG150C~550C } → 型式表示方法①によります。
- AFF37B, AM650, AMD650, AMH650, AMG650 → 型式表示方法②によります。
- AFF75B, AM850, AMD850, AMH850, AMG850 → 型式表示方法③によります。

■ AME, AMFシリーズの場合

- AME150C~550C, AMF150C~550C → 型式表示方法④によります。
- AME650, AME850, AMF650, AMF850 → 型式表示方法⑤によります。

① AFF2C~22C, AM150C~550C, AMD150C~550C, AMH150C~550C, AMG150C~550Cの場合

AM-CA **150** C-A-□

サイズ

記号	適用型式
150	AFF2C, AM150C, AMD150C, AMH150C, AMG150C
250	AFF4C, AM250C, AMD250C, AMH250C, AMG250C
350	AFF8C, AM350C, AMD350C, AMH350C, AMG350C
450	AFF11C, AM450C, AMD450C, AMH450C, AMG450C
550	AFF22C, AM550C, AMD550C, AMH550C, AMG550C

ドレン排出部仕様

オプション^{注1)}

記号	内容	ドレン排出口	記号	内容	
A	ドレンコック付	M5	無記号	—	FH, FHV FV, HV 組合せ可
			F	ゴム材質:FKM	
			H	中圧空気用(1.6MPa仕様)	
C	N.C.オートドレン ^{注2)}	ø10mm	無記号	—	いずれか 一つのみ 選択可
			F	ゴム材質:FKM	
			V	白色ワセリン仕様	
CN	※N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし	ø3/8インチ	無記号	—	いずれか 一つのみ 選択可
			F	ゴム材質:FKM	
			V	白色ワセリン仕様	
D	N.O.オートドレン ^{注2)}	ø10mm	無記号	—	いずれか 一つのみ 選択可
			F	ゴム材質:FKM	
			H	中圧空気用(1.6MPa仕様)	
DN	※N.O.(ノーマルオープン) 無加圧時ドレン排出あり	ø3/8インチ	無記号	—	いずれか 一つのみ 選択可
			F	ゴム材質:FKM	
			V	白色ワセリン仕様	
J	ドレンガイド付	Rc1/4	無記号	—	FH, FHV FV, HV 組合せ可
			F	ゴム材質:FKM	
			H	中圧空気用(1.6MPa仕様)	
JF	※/Vレブ機能はついていません	G1/4	V	白色ワセリン仕様	
JN		NPT1/4	V	白色ワセリン仕様	

注1) ドレン排出部仕様ごとに組合せ可能なオプションが異なります。
ドレン排出部仕様の右側に記載されたオプションから選択してください。

注2) オートドレンの使い分けにつきましてはP.265をご参照ください。