

メインラインフィルタ 25A-AFF Series

RoHS



型式表示方法

25A-AFF2C~25A-AFF22C

25A - AFF 22C - [] 10 [] [] - []

二次電池対応シリーズ

ボディサイズ

2C
4C
8C
11C
22C

ねじの種類

記号	種類
無記号	Rc
F	G
N	NPT

オプション

記号	内容
無記号	—
J ^{※4, ※5}	ドレンガイド1/4めねじ
R	IN・OUT逆方向
T	目詰まりチェック付

※5 ドレン配管およびボールバルブなどの止弁の配管が必要です。

オートドレン仕様^{※4}

記号	内容
無記号	ドレンコック(オートドレンなし)
C	N.C.オートドレン
D	N.O.オートドレン

※4 ドレン排出方式は一つのみ選択が可能です。ドレンコック、N.C.オートドレン、N.O.オートドレン、ドレンガイドを重複して選択することはできません。

管接続口径

記号	サイズ	適用ボディサイズ				
		2C	4C	8C	11C	22C
01	1/8	●	—	—	—	—
02	1/4	●	●	—	—	—
03	3/8	—	●	●	—	—
04	1/2	—	—	●	●	—
06	3/4	—	—	—	●	●
10	1	—	—	—	—	●

ブラケットアセンブリ^{※3} / 部品品番

適用型式	部品品番
25A-AFF2C	25A-AM-BM101
25A-AFF4C	25A-AM-BM102
25A-AFF8C	25A-AM-BM103
25A-AFF11C	25A-AM-BM104
25A-AFF22C	25A-AM-BM105

※3 ブラケットと取付ねじ(2本)のアセンブリです。

付属品

記号	名称
無記号	—
B	ブラケット ^{※2}

※2 記号Bを指定した場合、左表の品番のブラケットアセンブリが付属品として同梱出荷(未組付)となります。

25A-AFF37B, 75B

25A - AFF 37B - [] 10 [] [] - []

二次電池対応シリーズ

サイズ

37B
75B

ねじの種類

記号	種類
無記号	Rc
F	G
N	NPT

オプション

記号	内容
無記号	—
J ^{※4, ※5}	ドレンガイド1/4めねじ(37Bのみ)
R	IN・OUT逆方向
T	目詰まりチェック付

※5 ドレン配管およびボールバルブなどの止弁の配管が必要です。

管接続口径

記号	サイズ	適用ボディサイズ	
		37B	75B
10	1	●	—
14	1 1/2	●	●
20	2	—	●

オートドレン仕様^{※4}

記号	内容
無記号	ドレンコック(オートドレンなし) ^{※2}
D	N.O.オートドレン(37Bのみ)

※2 75Bサイズはボールバルブ(Rc3/8めねじ)付です。
※4 37Bサイズはドレン排出方式を一つのみ選択が可能です。ドレンコック、N.O.オートドレン、ドレンガイドを重複して選択することはできません。

付属品

記号	名称
無記号	—
B	ブラケット ^{※1}

※1 記号Bを指定した場合、左表の品番のブラケットアセンブリが付属品として同梱出荷(未組付)となります。

ブラケットアセンブリ^{※3} / 部品品番

適用型式	部品品番
25A-AFF37B	25A-BM56
25A-AFF75B	25A-BM57

※3 ブラケットと取付ねじ(2本)のアセンブリです。

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)