

エアフィルタ

25A-AF20-A~25A-AF60-A



型式表示方法

25A - AF **30** - **03** **B** - **03** - A

① 二次電池対応シリーズ

・オプション・標準は、a~cの各項目毎に1つずつ選択してください。
 ・オプション・標準が重複する仕様の場合は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。
 例) 25A-AF30-N03B-RZ-A

	記号	内容	① ボディサイズ				
			20	30	40	50	60
② ねじ種類	無記号	Rc	●	●	●	●	●
	N	NPT	●	●	●	●	●
	F	G	●	●	●	●	●
③ 管接続口径	+						
	01	1/8	●	—	—	—	—
	02	1/4	●	●	●	—	—
	03	3/8	—	●	●	—	—
	04	1/2	—	—	●	—	—
	06	3/4	—	—	●	●	—
④ オプション a 取付	+						
	無記号	取付オプションなし	●	●	●	●	●
⑤ 標準 b 流れ方向	B ^{注1)}	ブラケット付	●	●	●	●	●
	+						
⑤ 標準 c 圧力単位	無記号	製品銘板、ケース注意表示の単位表記：MPa	●	●	●	●	●
	Z ^{注2)}	製品銘板とケース注意表示の単位表記：psi、°F	○ ^{注2)}	○ ^{注2)}	○ ^{注2)}	○ ^{注2)}	○ ^{注2)}

注1) ブラケットは、同時梱包となり、組付けられていません。取付けねじ(2本)が付属となります。
 注2) ○は、ねじ種類NPTが対象となります。新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの販売となります。

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

25A-ブラケット、ケースアセンブリ／部品品番

[詳細はこちら](#)

オプション	型式	25A-AF20-A	25A-AF30-A	25A-AF40-A	25A-AF40-06-A	25A-AF50-A 25A-AF60-A
ブラケットアセンブリ ^{注)}		25A-AF22P-050AS	25A-AF32P-050AS	25A-AF42P-050AS	25A-AF42P-070AS	25A-AF52P-050AS
ケースアセンブリ		25A-C2SF-A	25A-C3SF-A	25A-C4SF-A		

注) ブラケットと取付ねじ(2本)のアセンブリです。

方向制御機器

エアシリンダ

付属関連機器

ロータリ
アクチュエータ

エアチャック

真空用機器

清浄化機器

クリーン
エアフィルタ

モジュラー
圧力制御機器

管継手/
駆動制御機器

検出スイッチ

流体制御用
機器

電動
アクチュエータ

オートスイッチ