

レギュレータ

25A-AR20-B~25A-AR60-B

逆流機能付レギュレータ

25A-AR20K-B~25A-AR60K-B



型式表示方法

25A-AR 30 K - 03 B - B

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

二次電池対応シリーズ

・オプション・標準は、a~fの各項目毎に1つずつ選択してください。
 ・オプション記号・標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。
 例) 25A-AR30K-03B-1NR-B

	記号	内容	①					
			ボディサイズ					
			20	25	30	40	50	60
②	逆流機能付	無記号	●	●	●	●	●	●
		K	●	●	●	●	●	●
③	ねじ種類	+						
		無記号	●	●	●	●	●	●
		N	●	●	●	●	●	●
④	管接続口径	F	●	●	●	●	●	●
		+						
		01	●	—	—	—	—	—
④	管接続口径	02	●	●	●	●	—	—
		03	—	●	●	●	—	—
		04	—	—	—	●	—	—
		06	—	—	—	●	●	—
		10	—	—	—	—	●	●
⑤	a 取付	+						
		無記号	●	●	●	●	●	●
		B ^{注2)}	●	●	●	●	●	●
⑥	b 設定圧力	H	●	●	●	●	—	—
		+						
	c 排気機構	無記号	●	●	●	●	●	●
		1 ^{注3)}	●	●	●	●	●	●
	d 流れ方向	無記号	●	●	●	●	●	●
		R	●	●	●	●	●	●
e ハンドル向き	無記号	●	●	●	●	●	●	
	Y	●	●	●	●	●	●	
f 圧力単位	+							
	無記号	●	●	●	●	●	●	
	Z ^{注4)}	○ ^{注4)}	○ ^{注4)}	○ ^{注4)}	○ ^{注4)}	○ ^{注4)}	○ ^{注4)}	

注1) オプションB,Hは、同時梱包となり、組付けられていません。

注2) ブラケットにはセットナットが付属となります。(25A-AR20(K)~25A-AR40(K))

25A-AR50(K)、25A-AR60(K)は取付ねじ(2本)が付属となります。

注3) 設定圧力仕様の上限以上に設定できる場合がありますが、仕様の範囲内でご使用ください。

注4) ○は、ねじ種類NPTが対象となります。新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみ販売となります。

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

25A-ブラケット、セットナット/部品品番

詳細はこちら

オプション	型式	25A-AR20(K)-B	25A-AR25(K)-B	25A-AR30(K)-B	25A-AR40(K)-B	25A-AR50(K)-B 25A-AR60(K)-B
ブラケットアセンブリ ^{注1)}		25A-AR23P-270AS	25A-AR28P-270AS	25A-AR33P-270AS	25A-AR43P-270AS	25A-AR52P-270AS ^{注2)}
セットナット		AR23P-260S	AR28P-260S	AR33P-260S	AR43P-260S	— ^{注3)}

注1) ブラケットとセットナットのアセンブリです。

注2) ブラケットと取付ねじ(2本)のアセンブリです。

注3) 25A-AR50(K)、25A-AR60(K)用セットナットにつきましては、別途お問合せください。

方向制御機器

エアシリンダ

付属関連機器

ロータリ
アクチュエータ

エアチャック

真空用機器

清浄化機器

クリーン
エアフィルタモジュラー
圧力制御機器管継手/
駆動制御機器

検出スイッチ

流体制御用
機器電動
アクチュエータ

オートスイッチ