

フィルタレギュレータ

25A-AW20-B～25A-AW60-B

逆流機能付フィルタレギュレータ

25A-AW20K-B～25A-AW60K-B



型式表示方法

25A-AW **30** **K** - **03** **B** - **01** - **B**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

● 二次電池対応シリーズ

・オプション・標準は、a～eの各項目毎に1つずつ選択してください。
 ・オプション記号・標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。
 例) 25A-AW30K-03B-1N-B

	記号	内容	①						
			ボディサイズ						
			20	30	40	60			
②	無記号	逆流機能なし	●	●	●	●			
	K	逆流機能付	●	●	●	●			
③	+								
	無記号	Rc	●	●	●	●			
	N	NPT	●	●	●	●			
④	+								
	F	G	●	●	●	●			
④	管接続口径	01	1/8	●	—	—	—		
		02	1/4	●	●	●	—		
		03	3/8	—	●	●	—		
		04	1/2	—	—	●	—		
		06	3/4	—	—	●	●		
		10	1	—	—	—	●		
⑤	a	取付	無記号	取付オプションなし	●	●	●	●	
			B ^{注2)}	ブラケット付	●	●	●	●	
			H	セットナット付(パネルマウント用)	●	●	●	—	
⑥	標準	b	設定圧力	無記号	0.05～0.85MPa設定	●	●	●	●
				1 ^{注3)}	0.02～0.2MPa設定	●	●	●	●
		c	排気機構	無記号	リリーフタイプ	●	●	●	●
				N	ノンリリーフタイプ	●	●	●	●
		d	流れ方向	無記号	流れ方向：左→右	●	●	●	●
				R	流れ方向：右→左	●	●	●	●
		e	圧力単位	無記号	製品銘板、ケース注意表示の単位表記：MPa	●	●	●	●
				Z ^{注4)}	製品銘板、ケース注意表示の単位表記：psi、°F	○ ^{注4)}	○ ^{注4)}	○ ^{注4)}	○ ^{注4)}

注1) オプションB,Hは、同時梱包となり、組付けられていません。
 注2) ブラケットにはセットナットが付属となります。(25A-AW20(K)～25A-AW40(K))
 25A-AW60(K)は取付ねじ(2本)が付属となります。
 注3) 設定圧力仕様の上限以上に設定できる場合がありますが、仕様の範囲内でご使用ください。
 注4) ○は、ねじ種類NPTが対象となります。
 新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみ販売となります。

※25Aの仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

25A-ブラケット、セットナット、ケースアセンブリ／部品品番

[詳細はこちら](#)

オプション	型式	25A-AW20(K)-B	25A-AW30(K)-B	25A-AW40(K)-B	25A-AW60(K)-B
ブラケットアセンブリ ^{注1)}		25A-AW23P-270AS	25A-AR33P-270AS	25A-AR43P-270AS	25A-AW62P-270AS ^{注2)}
セットナット		AR23P-260S	AR33P-260S	AR43P-260S	— ^{注3)}
ケースアセンブリ		25A-C2SF-A	25A-C3SF-A	25A-C4SF-A	

注1) ブラケットとセットナットのアセンブリです。
 注2) ブラケットと取付ねじ(2本)のアセンブリです。
 注3) 25A-AW60(K)用セットナットにつきましては、別途お問合せください。