

精密レギュレータ

RoHS

25A-IR1000·2000·3000-A Series

型式表示方法

25A-IR **1** **0** **0** **0**-**01** **B**--**A**



- ・オプション・準標準は、a, b, cの各項目毎に1つずつ選択してください。
- ・オプション記号・準標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。

		記号	内容			① ボディサイズ		
			1	2	3	1	2	3
②	設定圧力範囲	0	0.005~0.2MPa	●	●	—	—	—
		1	0.01~0.2MPa	—	—	●	●	●
		2	0.01~0.4MPa	●	●	●	●	●
		+	0.01~0.8MPa	●	●	●	●	●
③	排気方向	0	下排気	●	●	●	●	●
		1	正面排気	—	—	●	●	●
		2	背面排気	—	—	●	●	●
④	ねじ種類	無記号	Rc	●	●	●	●	●
		N	NPT	●	●	●	●	●
		F	G	●	●	●	●	●
		+						
⑤	管接続口径	01	1/8	●	—	—	—	—
		02	1/4	—	●	●	●	●
		03	3/8	—	—	●	●	●
		04	1/2	—	—	●	●	●
⑥	注 ¹⁾ オプション	a 取付	無記号 取付オプションなし	●	●	●	●	●
		b 流れ方向	無記号 流れ方向：左→右	●	●	●	●	●
		c ハンドル向き	無記号 ハンドル上向き	●	●	●	●	●
			V ハンドル下向き	●	●	●	●	●
⑦	準標準	b 流れ方向	R 流れ方向：右→左	●	●	●	●	●
		c ハンドル向き	V ハンドル下向き	●	●	●	●	●

注1) オプションは同時梱包となり、組付けられていません。B, Hは同時選択できません。旧型ブラケットは本製品に使用できません。

注2) ブラケットには、セットナットが付属となります。

方向制御機器
エアシリングダ
付属関連機器

ロータリ
アクチュエータ
エアチャック

真空用機器
清浄化機器

クリーンルーム
エアフィルタ

モジカラードR.L.
駆動手／
管締手／
機器

検出スイッチ
流体制御用

電動
アクチュエータ
オートスイッチ