

電空レギュレータ 25A-ITV1000・2000・3000 Series

型式表示方法



25A - ITV 2 0 1 0 - 0 1 [] 2 [] S []

二次電池対応シリーズ

型式

1	1000タイプ
2	2000タイプ
3	3000タイプ

圧力レンジ

1	0.1MPa
3	0.5MPa
5	0.9MPa

電源電圧

0	DC24V
1	DC12~15V

入力信号

0	電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
1	電流形DC0~20mA(シンクタイプ)
2	電圧形DC0~5V
3	電圧形DC0~10V
40	4点プリセット入力

モニタ出力

1	アナログ出力DC1~5V
2	スイッチ出力・NPN出力
3	スイッチ出力・PNP出力
4	アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
無記号	なし(4点プリセット入力の場合)

● 圧力表示の単位

無記号	MPa
2注)	kgf/cm ²
3	bar
4注)	psi
5	kPa

注) 新計量法上(日本国内用はSI単位)
海外向けのみの販売となります。

● ケーブルコネクタの種類

S	ストレート型3m
N	ケーブルコネクタなし

注) ケーブルコネクタは材質変更を
した専用品です。

● 付属品(ブラケット)

無記号	ブラケットなし
B	フラットブラケット
C	L形ブラケット

注) ブラケットは特殊黒色クロム
処理を施した専用品です。
ブラケットは同梱となります。

● 接続口径

1	1/8(1000タイプ)
2	1/4(1000, 2000, 3000タイプ)
3	3/8(2000, 3000タイプ)
4	1/2(3000タイプ)

● 接続ねじの種類

無記号	Rc
N	NPT
T	NPTF
F	G

注) 本製品はリード線および電気回路を含んでいますので、完全な銅系未使用品ではありません。
接流体部のみ銅系未使用品となっております。

注) 電磁弁のコイル、コネクタのピン、リード線基板部は銅・亜鉛部材を使用しております。

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)