

10-21-AW-B series フィルタレギュレータ

10-21-AW□K-B series 逆流機能付フィルタレギュレータ

型式表示方法

クリーンシリーズ

※必ず「J」を選択してください。

10-AW 30 K - F 03 BG - JN - B

21-AW 30 K - F 03 BG - JN - B

銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵

フィルタレギュレータ

① ② ③ ④ ⑤ ⑥



・オプション・標準は、a～gの各項目毎に1つずつ選択できます。
 ・オプション記号・標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。

	記号	内容	① ボディサイズ			
			20	30	40	60
② 逆流機能付	無記号	逆流機能なし	●	●	●	●
	K ^(注1)	逆流機能付	●	●	●	●
③ ねじ種類	+					
	無記号	Rc	●	●	●	●
	N ^(注2)	NPT	●	●	●	●
④ 管接続口径	F ^(注3)	G	●	●	●	●
	+					
	01	1/8	●	—	—	—
	02	1/4	●	●	●	—
	03	3/8	—	●	●	—
	04	1/2	—	—	●	—
06	3/4	—	—	●	●	
10	1	—	—	—	●	
⑤ 注4) オプション	+					
	a	取付	●	●	●	●
	無記号	取付オプションなし	●	●	●	●
	B ^(注5)	ブラケット付	●	●	●	●
	H	セットナット付(パネルマウント用)	●	●	●	—
+						
b	圧力計	●	●	●	●	
無記号	圧力計なし	●	●	●	●	
G	丸形圧力計(リミットインジケータなし)	●	●	●	●	