


10-21-AWM series ミストセパレータレギュレータ

10-21-AWD series マイクロミストセパレータレギュレータ

型式表示方法



・オプション・標準は、a~gの各項目毎に1つずつ選択できます。
 ・オプション記号・標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。

	記号	内容	① ボディサイズ		
			20	30	40
②	ねじ種類	無記号	Rc		
		N ^①	NPT		
		F ^②	G		
③		+			
	管接続口径	01	1/8	●	—
		02	1/4	●	●
		03	3/8	—	●
		04	1/2	—	●
	+				
④ オプション	a 取付	無記号	取付オプションなし	●	●
		B ^④	ブラケット付	●	●
		H	セットナット付(パネルマウント用)	●	●
	+				
b 圧力計	無記号	圧力計なし	●	●	
	G	丸形圧力計(リミットインジケータなし)	●	●	
	+				
⑤ 標準標準	c 設定圧力	無記号	0.05~0.85MPa設定	●	●
		1 ^⑤	0.02~0.2MPa設定	●	●
		+			
	d ケース	無記号	ポリカーボネートケース	●	●
		2	金属ケース	●	●
		6	ナイロンケース	●	●
		8	レベルゲージ付金属ケース	—	●
		C	ケースガード付	●	—
	6C	ケースガード付・ナイロンケース	●	—	
		+			
ドレン排出口 ^⑥	J	ドレンガイド1/8	●	—	
		ドレンガイド1/4	—	●	