

平行開閉形エアチャック／標準タイプ

25A-MHZ2 Series

ø10, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40



型式表示方法

シリンダ内径

ø16~ø25 **25A-MHZ2-16 D** **M9BW**

二次電池対応シリーズ

フィンガ数
2 2爪

シリンダ内径

10	10mm
16	16mm
20	20mm
25	25mm

作動方式
D 複動形

オートスイッチ

無記号	オートスイッチなし (磁石内蔵)
-----	------------------

※適用オートスイッチ品番は P.210よりご選定ください。

オートスイッチ追記号

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付
n	nヶ付

フィンガポジション・オプション

標準タイプ [MHQG2互換タイプ]	ナロータイプ [MHQ2互換タイプ]
無記号: 基本形	N: 基本形
1: 側面タップ取付方式	N1: 側面タップ取付方式
2: 開閉方向通し穴方式	N2: 開閉方向通し穴方式
3: フラット形フィンガ方式 フラット形フィンガには標準タイプ、ナロータイプの区別はありません。	

シリンダ内径

ø32, ø40 **25A-MHZ2-32 D** **M9BW**

二次電池対応シリーズ

フィンガ数
2 2爪

シリンダ内径

32	32mm
40	40mm

作動方式
D 複動形

オートスイッチ

無記号	オートスイッチなし (磁石内蔵)
-----	------------------

※適用オートスイッチ品番は P.210よりご選定ください。

オートスイッチ追記号

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付
n	nヶ付

フィンガオプション

[標準タイプ]

無記号: 基本形 1: 側面タップ取付方式 2: 開閉方向通し穴方式 3: フラット形フィンガ方式

※25Aの仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)