

平行開閉形エアチャック/ロングストローク 25A-MHZL2 Series



型式表示方法



25A - MHZL2 - 16 D [] - M9BW []

二次電池対応シリーズ

フィンガ数
2 2爪

シリンダ内径

記号	シリンダ内径 (mm)
10	10mm
16	16mm
20	20mm
25	25mm


作動方式
D 複動形


オートスイッチ追記号


無記号	2ヶ付
S	1ヶ付
n	nヶ付


オートスイッチ
無記号 オートスイッチなし(磁石内蔵)
※適用オートスイッチ品番はP.210よりご選定ください。

フィンガオプション

無記号：基本形 

1：側面タップ取付方式 

2：開閉方向通し穴方式 

3：フラット形フィンガ方式 

※25Aの仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)

- 方向制御機器
- エアシリンダ
- 付属関連機器
- ロータリ
アクチュエータ
- エアチャック
- 真空用機器
- 清浄化機器
- クリーン
エアフィルタ
- モジュラ
圧力制御機器
- 管継手/
駆動制御機器
- 検出スイッチ
- 流体制御用
機器
- 電動
アクチュエータ
- オートスイッチ