

ワンタッチ管継手付チェックバルブ 25A-AKH Series

RoHS

型式表示方法

ストレートタイプ

25A-AKH 04-00

● 二次電池対応シリーズ

● 適用チューブ外径
ミリサイズ

04	φ4
06	φ6
08	φ8
10	φ10
12	φ12

※25Aの仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)

