

# 2色表示式

# デジタルフロースイッチ

表示一体型



# 25A-PFM7 Series



## 型式表示方法

表示一体型 **25A-PFM710-C6** **A-M** **-W**

二次電池対応シリーズ

タイプ

7 表示一体型

定格流量範囲(流量レンジ)

|    |                   |
|----|-------------------|
| 10 | 0.2~10(5)L/min    |
| 25 | 0.5~25(12.5)L/min |
| 50 | 1~50(25)L/min     |
| 11 | 2~100(50)L/min    |

※( )は流体CO<sub>2</sub>の場合

管接続口径

| 記号  | 内容               | 流量レンジ |    |    |    |
|-----|------------------|-------|----|----|----|
|     |                  | 10    | 25 | 50 | 11 |
| 01  | Rc1/8            | ●     | ●  | ●  | —  |
| 02  | Rc1/4            | —     | —  | —  | ●  |
| N01 | NPT1/8           | ●     | ●  | ●  | —  |
| N02 | NPT1/4           | —     | —  | —  | ●  |
| F01 | G1/8             | ●     | ●  | ●  | —  |
| F02 | G1/4             | —     | —  | —  | ●  |
| C6  | φ6ワンタッチ継手        | ●     | ●  | ●  | ●  |
| C8  | φ8(5/16")ワンタッチ継手 | —     | ●  | ●  | ●  |

配管取出方向

|     |       |
|-----|-------|
| 無記号 | ストレート |
| L   | 背面    |

出力仕様

|   |                              |
|---|------------------------------|
| A | NPN2出力                       |
| B | PNP2出力                       |
| C | NPN(1出力)+アナログ出力(1-5V)        |
| D | NPN(1出力)+アナログ出力(4-20mA)      |
| E | PNP(1出力)+アナログ出力(1-5V)        |
| F | PNP(1出力)+アナログ出力(4-20mA)      |
| G | NPN(1出力)+外部入力 <sup>注3)</sup> |
| H | PNP(1出力)+外部入力 <sup>注3)</sup> |

注3) 積算外部リセット、オートシフト、オートシフトゼロ選択可。

単位仕様

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 無記号 | 単位切換機能付 <sup>注2)</sup> |
| M   | SI単位固定 <sup>注1)</sup>  |

注1) 単位固定  
瞬間流量:L/min  
積算流量:L

注2) 新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの販売となります。

オプション1  
W  
コネクタ付リード線(2m)  
+  
コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)

校正証明書

|     |         |
|-----|---------|
| 無記号 | 校正証明書なし |
| A   | 校正証明書付  |

※ともに書式は和英併記のみです。  
和英以外の言語は特注となります。

取扱説明書

|     |             |
|-----|-------------|
| 無記号 | 取扱説明書(和英併記) |
| N   | 取扱説明書なし     |

オプション2

|     |  |
|-----|--|
| 無記号 | なし   |
| R   | <p>ブラケット<br/>(流量調整弁なし用)<br/><b>25A-ZS-33-M</b></p> <p>付属の<br/>タッピン<br/>ねじ</p>  |
| T   | <p>パネルマウントアダプタ<br/>(流量調整弁なし用)<br/><b>ZS-33-J</b></p> <p>パネルマウント<br/>アダプタA<br/>パネルマウント<br/>アダプタB<br/>パネル<br/>取付金具</p> |

※25Aの仕様、外形寸法図は標準品と同一です。  
※流量調整弁付は未対応です。  
別途、特注で対応します。

詳細はこちら

方向制御機器  
エアシリンダ  
付属関連機器  
アクチュエータ  
ロータリ  
エアチャック  
真空用機器  
清浄化機器  
クリーン  
エアフィルタ  
モジュラード  
圧力制御機器  
管継手/  
駆動制御機器  
検出スイッチ  
流体制御用  
機器  
電動  
アクチュエータ  
オートスイッチ