



# 10-IDG□A series

基準露点 -20℃、-15℃、-40℃、-60℃  
 メンブレンエアドライヤ／単体タイプ

## 型式表示方法



クリーンシリーズ

10-IDG 30 □ A - □ 03 □ - □

サイズ

30
50
60
75
100

基準露点温度および出口空気流量

記号	基準露点 ℃	サイズ別流量 出口空気流量 L/min (ANR)				
		30	50	60	75	100
無記号	-20	300	500	10-IDG Seriesより ご選定ください。(P.950)		
H	-15	300	500			
L	-40	75	110	170	240	300
S	-60	—	—	50	100	150

JIS記号



### ブラケットアセンブリ(付属品)品番

部品番号	適用型式
10-BM64	10-IDG30□A, 10-IDG50□A
10-BM65	10-IDG60□A, 10-IDG75□A, 10-IDG100□A

※六角穴付ボルト(2個)、スプリングワッシャー(2個)付

ねじの種類

記号	種類
無記号	Rc
N	NPT
F	G

標準仕様

記号	種類
無記号	なし(標準)
R	流れ方向(右→左)

付属品

記号	種類
無記号	なし(標準)
B	ブラケット付

注) 記号Bを指定した場合、左記の表に記載した品番のブラケットアセンブリが付属品として付いてきます。

管接続口径

記号	口径	サイズ				
		30	50	60	75	100
02	1/4	●	●	—	—	—
03	3/8	●	●	●	●	●
04	1/2	—	—	●	●	●

