



# CCC(中国新強制認証制度)認証 該当製品ガイド

## ● 圧力スイッチ

圧力スイッチ / マイクロスイッチ式

### 3C-IS3000 Series

型式表示方法

3C-IS3 0 0 0 - 02 L1



● マイクロスイッチ負荷容量

0	標準形
1	微小負荷形

● 配管方法

0	Rc 1/4ねじ結合
1	ガスケット取付

● 表示ランプ追記号

無記号	ランプなし
L1	ネオンランプ付/AC110V
L2	ネオンランプ付/AC220V

注) 微小負荷形にL2-ネオンランプ付/AC220Vはありません。

● 接続口径

無記号	ガスケット付
02	Rc 1/4
N02	NPT 1/4
F02	G 1/4

● 中国新強制認証制度適合品

汎用圧力スイッチ / スナップ式

### 3C-ISG Series

型式表示方法

3C-ISG 1 1 0 - 03 0 - W



● 汎用圧力  
スイッチ

● 防水種別

1	開放型(非防水)
2	防滴型(IP44相当)

● 圧力調整範囲

1	0.02~0.3MPa
2	0.05~0.7MPa
3	0.1~1.0MPa
9	-10~-100kPa

● 追記号

接点	無記号	1a1b(標準)
	W	2ab

● 調整用応差目盛板

0	なし
1	応差目盛板付

※ISG19□、29□形に応差目盛板付はありません。

● 接続口径

03	R 3/8
N03	NPT 3/8

● 材質

0	黄銅・リン青銅
1	SUS316

● 中国新強制認証制度適合品

ランプ付汎用圧力スイッチ / スナップ式

### 3C-IS2761 Series

型式表示方法

3C-IS 2761 - 11 03 L1



● 仕様

防水種別	防滴型(IP44相当)
圧力調整範囲	0.1~1.0MPa
接点	1ab ネオンランプ1b

● ランプ電源

L1	AC110V
L2	AC220V

● 接続口径

03	R 3/8
N03	NPT 3/8

● 接液部材質

1	黄銅・リン青銅
11	SUS316

● 中国新強制認証制度適合品



安全上のご注意、製品に関する注意事項、製品仕様、外形寸法図、機種選定方法につきましては、総合カタログ(Best Pneumatics)または製品カタログをご参照ください。