

# CSA-UTシリーズ



## 2軸同時駆動スピードコントローラ ＆ステッピングモーター2台セット

セット **スピードコントローラ** + **モーター2台**

- 発振器内蔵
- 2段階運転 (内部/外部切替)
- スピード制御
- 28 片軸/両軸
- 42 片軸/両軸
- 56.4 片軸/両軸
- 60 片軸/両軸
- 42 片軸ギヤード
- 60 片軸/両軸ギヤード



電源ユニットとのパッケージ品をご用意しました。(P.147 参照)



外部ポリウムキット (オプション)



### CSA-UTシリーズの特長

- コントローラ1つで2台のモーターが同時に駆動
- 発振器 (パルスジェネレータ)内蔵
- 全てのモーター動作を数値にて設定可能
- 2段階スピード設定機能搭載 (内部設定値/外部アナログ入力)
- 回転速度: 1~1,800 r/min、1r/min単位で設定※
- 加減速設定: 0~99.99秒
- 電流設定: 0~2.00A
- 連続往復回転動作
- 失速検出機能 (フィードバック入力時)
- 軽量コンパクト設計: W70XH90XD33mm, 190g

※ご使用になるモーターの種類により最大速度 (1,800 r/min) まで回転しない場合があります。

### ラインナップ一覧

モデル	軸仕様	□サイズ [mm]	セット品名	価格 (税別)	定格電流 [A/相]		最大静止トルク [N-m]	モーター長 [mm]	モーター重量 [kg]	モーター情報 ページ	モーター間ケーブル (P.45)		
					定格	許容							
2軸同時駆動 スピードコントローラ ＆ モーター2台セット <b>NEW</b>	片軸	28.0	CSA-UT28DA1	¥32,000	1.0	0.055	32.0	0.11	P.62	PCSA36			
			CSA-UT28DA3	¥34,000			51.5	0.19					
		42.0	CSA-UT42D1	¥30,000	1.2	0.237	34.0	0.23	P.63	PCSA05			
			CSA-UT42D2	¥30,200			40.0	0.29					
			CSA-UT42D3	¥31,200			47.5	0.36					
		56.4	CSA-UT56D1	¥32,000	2.0	0.678	42.0	0.51	P.64	PCSA06			
			CSA-UT56D3	¥32,800			54.5	0.71					
			CSA-UT56D5	¥35,200			77.5	1.11					
	CSA-UT60D1		¥34,400	46.3			0.62						
	CSA-UT60D3		¥35,400	55.8			0.88						
	CSA-UT60D5	¥40,800	87.8	1.40									
	両軸	28.0	CSA-UT28DA1D	¥33,000	1.0	0.055	32.0	0.11	P.62	PCSA36			
			CSA-UT28DA3D	¥35,000			51.5	0.19					
		42.0	CSA-UT42D1D	¥31,000	1.2	0.237	34.0	0.23	P.63	PCSA05			
			CSA-UT42D2D	¥31,200			40.0	0.29					
			CSA-UT42D3D	¥32,200			47.5	0.36					
56.4		CSA-UT56D1D	¥33,000	2.0	0.678	42.0	0.51	P.64	PCSA06				
		CSA-UT56D3D	¥33,800			54.5	0.71						
		CSA-UT56D5D	¥36,200			77.5	1.11						
60.0	CSA-UT60D1D	¥35,400	2.0	0.882	46.3	0.62	P.65	PCSA23					
	CSA-UT60D3D	¥36,400			55.8	0.88							
	CSA-UT60D5D	¥41,800			87.8	1.40							
2軸同時駆動 スピードコントローラ ＆ ギヤードモーター 2台セット <b>NEW</b>	片軸 ギヤード	42.0	CSA-UT42D1-SA	¥44,800	0.95	0.20	1:3.6	0~500	65.0	0.33	P.66	PCSA05	
			CSA-UT42D1-SB	¥44,800			1:7.2	0~250					
			CSA-UT42D1-SC	¥44,800			0.50	1:9					0~200
			CSA-UT42D1-SD	¥44,800			0.80	1:10					0~180
			CSA-UT42D1-SE	¥47,600			0.80	1:18					0~100
			CSA-UT42D1-SF	¥47,600			0.80	1:36					0~50
			CSA-UT42D1-SG	¥50,400			0.80	1:50					0~36
			CSA-UT42D1-SH	¥50,400			0.80	1:100					0~18
	60.0	CSA-UT56D1-SA	¥46,800	2.0	1.00	1:3.6	0~500	82.0	0.80	P.68	PCSA06		
		CSA-UT56D1-SB	¥46,800			1:7.2	0~250						
		CSA-UT56D1-SC	¥46,800			2.50	1:9					0~200	
		CSA-UT56D1-SD	¥46,800			3.00	1:10					0~180	
		CSA-UT56D1-SE	¥49,600			3.00	1:18					0~100	
		CSA-UT56D1-SF	¥49,600			4.00	1:36					0~50	
		CSA-UT56D1-SG	¥52,400			4.00	1:50					0~36	
		CSA-UT56D1-SH	¥52,400			4.00	1:100					0~18	
	両軸 ギヤード	60.0	CSA-UT56D1D-SA	¥47,800	2.0	1.00	1:3.6	0~500	82.0	0.80	P.68	PCSA06	
			CSA-UT56D1D-SB	¥47,800			1:7.2	0~250					
			CSA-UT56D1D-SC	¥47,800			2.50	1:9					0~200
			CSA-UT56D1D-SD	¥47,800			3.00	1:10					0~180
			CSA-UT56D1D-SE	¥50,600			3.00	1:18					0~100
			CSA-UT56D1D-SF	¥50,600			4.00	1:36					0~50
			CSA-UT56D1D-SG	¥53,400			4.00	1:50					0~36
			CSA-UT56D1D-SH	¥53,400			4.00	1:100					0~18