

## ラインナップ一覧

### コントローラ内蔵ステッピングモータ

モデル	軸仕様	□サイズ [mm]	品名	価格 (税別)	定格電流 [A/相]	最大静止トルク [N・m]	
SSA-TR 標準タイプ	片軸	28.0	SSA-TR-28D3	¥23,200	0.8	0.065	
		42.0	SSA-TR-42D4	¥19,800	0.8	0.27	
		56.4	SSA-TR-56D3	¥22,600	2.0	0.88	
モデル	軸仕様	□サイズ [mm]	品名	価格 (税別)	定格電流 [A/相]	許容トルク [N・m]	ギヤ比
SSA-TR ギヤードタイプ	片軸 ギヤード	42.0	SSA-TR-42D2SD	¥27,000	0.8	1.0	1:10
		60.0	SSA-TR-56D1SD	¥29,800	2.0	3.0	1:10

### コントローラ内蔵ステッピングモータ + 電源ユニット・USB～RS485コンバータセット

モデル	軸仕様	□サイズ のサイズ [mm]	セット品名	価格 (税別)	モータ品名	電源ユニット	USB～ RS485 コンバータ
SSA-TR 電源ユニットセット	片軸	28.0	SSA-TR-28D3-PS	¥29,150	SSA-TR-28D3	24V/50W	-
		42.0	SSA-TR-42D4-PS	¥25,750	SSA-TR-42D4	24V/50W	-
		56.4	SSA-TR-56D3-PS	¥30,590	SSA-TR-56D3	24V/100W	-
	片軸 ギヤード	42.0	SSA-TR-42D2SD-PS	¥32,950	SSA-TR-42D2SD	24V/50W	-
		60.0	SSA-TR-56D1SD-PS	¥37,790	SSA-TR-56D1SD	24V/100W	-
SSA-TR USB～RS485 コンバータセット	片軸	28.0	SSA-TR-28D3-U4	¥31,200	SSA-TR-28D3	-	○
		42.0	SSA-TR-42D4-U4	¥27,800	SSA-TR-42D4	-	○
		56.4	SSA-TR-56D3-U4	¥30,600	SSA-TR-56D3	-	○
	片軸 ギヤード	42.0	SSA-TR-42D2SD-U4	¥35,000	SSA-TR-42D2SD	-	○
		60.0	SSA-TR-56D1SD-U4	¥37,800	SSA-TR-56D1SD	-	○
SSA-TR 電源ユニット USB～RS485 コンバータセット	片軸	28.0	SSA-TR-28D3-PSU4	¥37,150	SSA-TR-28D3	24V/50W	○
		42.0	SSA-TR-42D4-PSU4	¥33,750	SSA-TR-42D4	24V/50W	○
		56.4	SSA-TR-56D3-PSU4	¥38,590	SSA-TR-56D3	24V/100W	○
	片軸 ギヤード	42.0	SSA-TR-42D2SD-PSU4	¥40,950	SSA-TR-42D2SD	24V/50W	○
		60.0	SSA-TR-56D1SD-PSU4	¥45,790	SSA-TR-56D1SD	24V/100W	○

※モータの動作設定には、PC (Windows XP, Vista, 7)、USB～RS485コンバータが必要です。

## 同梱内容

### SSA-TR-28D3 標準タイプ

1. コントローラ内蔵ステッピングモータ	2. 電源・信号ケーブル (60cm)	3. アプリケーションCD (取扱説明書収録)
4. セットアップガイド		

### SSA-TR-42D■/SSA-TR-56D■ 標準/ギヤードタイプ

1. コントローラ内蔵ステッピングモータ	2. 電源ケーブル (60cm)	3. 信号ケーブル (60cm)
4. アプリケーションCD (取扱説明書収録)	5. セットアップガイド	

※取扱説明書は、アプリケーションCDにPDFファイルとして収録されています。※セット品には品名に応じて、電源ユニット・USB～RS485コンバータが付属します。