

グリセリン入圧力計／連成計／真空計 Glycerin Bath Pressure Gauge / Compound gauge / Vacuum gauge



A形 (Type A)

圧力計内部にグリセリンを封入してありますので、脈動圧や外部振動の激しい場所での圧力測定が可能です。
Can be used for strong vibration due to glycerin filled in the gauge.

標準仕様 Standard specification

	60φ	75φ	100φ	150φ
ブルドン (Bourdon)	SUS316 C2680	SUS316 C2680	SUS316 C2680	C2680
株 (Socket)	SUS316 C3604	SUS316 C3604	SUS316 C3604	C3604
ケース (Case)	SUS304	SUS304 AC7A	SUS304 AC7A	SUS304
カバー (Cover)	SUS304	SUS304 AC7A	SUS304 AC7A	AC7A
精度 F.S. (Accuracy)	±1.6%	±1.6%	±1.6%	±1.6%

特殊対応 (Special correspondence) *B形製作可能 (B type available)



D形 (Type D)

標準仕様 Standard specification

	60φ	75φ	100φ	150φ
ブルドン (Bourdon)	SUS316 C2680	SUS316 C2680	SUS316 C2680	C2680
株 (Socket)	SUS316 C3604	SUS316 C3604	SUS316 C3604	C3604
ケース (Case)	SUS304 AC7A	SUS304 AC7A	SUS304 AC7A	SUS304
カバー (Cover)	ツバなし (Without plate)	中ツバ (Middle anchor plate)	中ツバ (Middle anchor plate)	中ツバ (Middle anchor plate)
精度 F.S. (Accuracy)	±1.6%	±1.6%	±1.6%	±1.6%

超耐振圧力計 Vibration-Resisting Pressure gauge

グリセリンを封入しないタイプの耐振動圧力計です。
Vibration-Resisting type without Glycerin

標準仕様 Standard specification

	60φ	75φ	100φ
ブルドン (Bourdon)	C6872	C6872	C6872
株 (Socket)	BsBM2	BsBM2	BsBM2
ケース (Case)	ABS	ABS	ABS
カバー (Cover)	PC	PC	PC
圧力範囲 (Pressure range)	0~0.4MPa ~ 0~3MPa		
精度 F.S. (Accuracy)	±2.5%	±1.6%	±1.6%

特殊対応 (Special correspondence) *D形製作可能 (D type available)