

# UTG シリーズ      メタルロッキングコネクタ



## プラスチックコネクタ+ 金属カップリングリング

UTGシリーズは経済的なプラスチックコネクタで、かつ、金属カップリングを使用することにより、嵌合寿命（500回）を可能にしたコネクタです。

8種類のシェルサイズに12種類のピン配列、3種類のVDEバージョンをご選定いただけます。

このシリーズはUTPと互換性を有していません。

関連取得規格：UL（File No. E238675）



### 仕様

使用温度範囲：	-55℃～+125℃
絶縁抵抗：	5000MΩ以上
耐電圧：	A.C.2000V（1分間）
耐久：	嵌合・離脱500回
正弦波振動：	MIL 202 method 204
温湿度組合せ：	MIL 202 method 207

### 材質

コネクタボディ：	ガラス繊維入りPBT樹脂（UL94V-0）（黒）
カップリングリング：	黄銅（ニッケルめっき）
ロックピン：	ステンレス
カップリングスプリング：	バネ用鋼材

適用コンタクト：#16コンタクト（RC・RCS/RMシリーズ、SC/SMシリーズ）

### 型番構成

シリーズ名：	UTG	UTG	0	14	12	P	
		UTG	6	14	12	S	N
ボディバリエーション：	0：パネル取付形レセプタクル 6：プラグ 1：中継レセプタクル						
シェルサイズ：							
極数：							
適用コンタクト：	P：ピンコンタクト S：ソケットコンタクト						
めっき	N：ニッケルめっきカップリング（プラグのみ）						