



A-430 ● 商品サイズ  
W:70×H:137×D:10mm



P-2138 ● 商品サイズ  
W:70×H:125×D:16mm



A-82 ● 商品サイズ  
W:70×H:145×D:6mm



A-451 ● 商品サイズ  
W:85×H:450×D:6mm

## 店舗用エスフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-429	ステンレス	線径2.5mm 内径・25/25mm 長さ71mm	2.0kg	W:70・H:126・D:10mm	5パック(4本)	004294
A-430	ステンレス	線径2.5mm 内径・32/32mm 長さ85mm	2.0kg	W:70・H:137・D:10mm	5パック(4本)	004300
A-431	ステンレス	線径2.5mm 内径・35/35mm 長さ90mm	2.0kg	W:70・H:150・D:10mm	5パック(4本)	004317

※( )内は1パックの入数です

## ディスプレイフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-2138	鉄・ユニクロ	線径2.25mm 63.4×34.6×11.0mm	4.0kg	W:70・H:125・D:16mm	5パック(10個)	321384
P-2139	鉄・ユニクロ	線径1.7mm 37.0×21.0×6.8mm	2.0kg	W:70・H:90・D:10mm	5パック(10個)	321391

※( )内は1パックの入数です

## クロームエスフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-81	鉄・クローム	線径4mm 内径・25/25mm 長さ・83mm	8.0kg	W:45・H:90・D:5mm	5本	000814
A-82	鉄・クローム	線径5mm 内径・42/42mm 長さ・135mm	8.0kg	W:70・H:145・D:6mm	5本	000821
A-83	鉄・クローム	線径5mm 内径・42/77mm 長さ・165mm	5.0kg	W:95・H:175・D:6mm	5本	000838

## ロングエスフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-451	鉄・ユニクロ	線径6mm 内径・54/54mm 長さ450mm	10.0kg	W:85・H:450・D:6mm	5本	004515
A-452	鉄・ユニクロ	線径6mm 内径・54/54mm 長さ600mm	10.0kg	W:85・H:600・D:6mm	5本	004522
A-453	鉄・ユニクロ	線径6mm 内径・54/54mm 長さ900mm	10.0kg	W:85・H:900・D:6mm	5本	004539