

抗菌・防カビ効果

暮らしの定番フック、ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。ユーザーニーズにお応えできる効果が検証されましたので、多様な用途に安心してご使用いただけます。



◆フックの長さは選びやすい7サイズ。すべてパッケージングされています。



A-704K
●商品サイズ
W:75×H:90×D:15mm



A-784K
●商品サイズ
W:75×H:145×D:15mm



A-824K
●商品サイズ
W:75×H:195×D:13mm

- 抗菌・防カビ剤はカネボウ化成株式会社製です。
- 抗菌・防カビ剤（大腸菌、黄色ブドウ球菌、防カビ性）の効果については、社団法人京都微生物研究所において検証済みです。
- 抗菌・防カビ剤の効用は永続するものではありません。
- 抗菌・防カビ剤の性能、耐用期間については、製品の使用条件によって異なります。

抗菌 ファミリーフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-700K	白	仕上径4mm(線径2.9mm)内径・15/15mm 長さ・50mm	8.0kg	W:75・H:90・D:15mm	5パック(4本)	107001
A-702K	緑	仕上径4mm(線径2.9mm)内径・15/15mm 長さ・50mm	8.0kg	W:75・H:90・D:15mm	5パック(4本)	107025
A-704K	赤	仕上径4mm(線径2.9mm)内径・15/15mm 長さ・50mm	8.0kg	W:75・H:90・D:15mm	5パック(4本)	107049
A-705K	黒	仕上径4mm(線径2.9mm)内径・15/15mm 長さ・50mm	8.0kg	W:75・H:90・D:15mm	5パック(4本)	107056
A-706K	空	仕上径4mm(線径2.9mm)内径・15/15mm 長さ・50mm	8.0kg	W:75・H:90・D:15mm	5パック(4本)	107063
A-707K	桃	仕上径4mm(線径2.9mm)内径・15/15mm 長さ・50mm	8.0kg	W:75・H:90・D:15mm	5パック(4本)	107070
A-740K	白	仕上径4mm(線径2.9mm)内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W:75・H:115・D:15mm	5パック(4本)	107407
A-742K	緑	仕上径4mm(線径2.9mm)内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W:75・H:115・D:15mm	5パック(4本)	107421
A-744K	赤	仕上径4mm(線径2.9mm)内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W:75・H:115・D:15mm	5パック(4本)	107445
A-745K	黒	仕上径4mm(線径2.9mm)内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W:75・H:115・D:15mm	5パック(4本)	107452
A-746K	空	仕上径4mm(線径2.9mm)内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W:75・H:115・D:15mm	5パック(4本)	107469
A-747K	桃	仕上径4mm(線径2.9mm)内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W:75・H:115・D:15mm	5パック(4本)	107476
A-780K	白	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:75・H:145・D:15mm	5パック(3本)	107803
A-782K	緑	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:75・H:145・D:15mm	5パック(3本)	107827
A-784K	赤	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:75・H:145・D:15mm	5パック(3本)	107841
A-785K	黒	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:75・H:145・D:15mm	5パック(3本)	107858
A-786K	空	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:75・H:145・D:15mm	5パック(3本)	107865
A-787K	桃	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:75・H:145・D:15mm	5パック(3本)	107872
A-820K	白	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・150mm	12.0kg	W:75・H:195・D:13mm	5パック(2本)	108206
A-822K	緑	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・150mm	12.0kg	W:75・H:195・D:13mm	5パック(2本)	108220
A-824K	赤	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・150mm	12.0kg	W:75・H:195・D:13mm	5パック(2本)	108244
A-825K	黒	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・150mm	12.0kg	W:75・H:195・D:13mm	5パック(2本)	108251
A-826K	空	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・150mm	12.0kg	W:75・H:195・D:13mm	5パック(2本)	108268
A-827K	桃	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・150mm	12.0kg	W:75・H:195・D:13mm	5パック(2本)	108275
A-830K	白	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・200mm	12.0kg	W:65・H:221・D:9mm	5パック	108305
A-832K	緑	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・200mm	12.0kg	W:65・H:221・D:9mm	5パック	108329
A-834K	赤	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・200mm	12.0kg	W:65・H:221・D:9mm	5パック	108343
A-835K	黒	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・200mm	12.0kg	W:65・H:221・D:9mm	5パック	108350
A-836K	空	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・200mm	12.0kg	W:65・H:221・D:9mm	5パック	108367
A-837K	桃	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・200mm	12.0kg	W:65・H:221・D:9mm	5パック	108374
A-840K	白	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・300mm	12.0kg	W:65・H:321・D:9mm	5パック	108404
A-842K	緑	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・300mm	12.0kg	W:65・H:321・D:9mm	5パック	108428
A-844K	赤	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・300mm	12.0kg	W:65・H:321・D:9mm	5パック	108442
A-845K	黒	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・300mm	12.0kg	W:65・H:321・D:9mm	5パック	108459
A-846K	空	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・300mm	12.0kg	W:65・H:321・D:9mm	5パック	108466
A-847K	桃	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・300mm	12.0kg	W:65・H:321・D:9mm	5パック	108473
A-850K	白	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・500mm	12.0kg	W:65・H:521・D:9mm	5パック	108503
A-852K	緑	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・500mm	12.0kg	W:65・H:521・D:9mm	5パック	108527
A-854K	赤	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・500mm	12.0kg	W:65・H:521・D:9mm	5パック	108541
A-855K	黒	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・500mm	12.0kg	W:65・H:521・D:9mm	5パック	108558
A-856K	空	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・500mm	12.0kg	W:65・H:521・D:9mm	5パック	108565
A-857K	桃	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・500mm	12.0kg	W:65・H:521・D:9mm	5パック	108572

※()内は1パックの入数です