

フックが回る

モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。このフックをもっと便利にするため、フックを自由に回せるようにしました。回る機能で陳列商品の裏表を見せることができます。材質も水に強く美しい18-8ステンレス。フックのイメージ・使い方をがらりと変えたタイプです。



まわるフックデラックス

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-301	ステンレス	線径・4.0mm 内径・口閉じ20/20mm 長さ・140mm	5.0kg	W:55・H:165・D:10mm	5/パック	003013
A-302	ステンレス	線径・4.0mm 内径・口閉じ20/20mm 長さ・240mm	5.0kg	W:55・H:265・D:10mm	5/パック	003020
A-303	ステンレス	線径・4.0mm 内径・口閉じ20/20mm 長さ・340mm	5.0kg	W:55・H:365・D:10mm	5/パック	003037
A-304	ステンレス	線径・4.0mm 内径・口閉じ20/20mm 長さ・540mm	5.0kg	W:55・H:565・D:10mm	5/パック	003044
A-305	ステンレス	線径・4.0mm 内径・口閉じ20/30mm 長さ・140mm	5.0kg	W:55・H:165・D:10mm	5/パック	003051
A-306	ステンレス	線径・4.0mm 内径・口閉じ20/30mm 長さ・240mm	5.0kg	W:55・H:265・D:10mm	5/パック	003068
A-307	ステンレス	線径・4.0mm 内径・口閉じ20/30mm 長さ・340mm	5.0kg	W:55・H:365・D:10mm	5/パック	003075
A-308	ステンレス	線径・4.0mm 内径・口閉じ20/30mm 長さ・540mm	5.0kg	W:55・H:565・D:10mm	5/パック	003082
A-309	ステンレス	線径・4.0mm 内径・口閉じ20/40mm 長さ・140mm	5.0kg	W:55・H:165・D:10mm	5/パック	003099
A-310	ステンレス	線径・4.0mm 内径・口閉じ20/40mm 長さ・240mm	5.0kg	W:55・H:265・D:10mm	5/パック	003105
A-311	ステンレス	線径・4.0mm 内径・口閉じ20/40mm 長さ・340mm	5.0kg	W:55・H:365・D:10mm	5/パック	003112
A-312	ステンレス	線径・4.0mm 内径・口閉じ20/40mm 長さ・540mm	5.0kg	W:55・H:565・D:10mm	5/パック	003129
A-313	ステンレス	線径・4.0mm 内径・口閉じ20/50mm 長さ・140mm	5.0kg	W:55・H:165・D:10mm	5/パック	003136
A-314	ステンレス	線径・4.0mm 内径・口閉じ20/50mm 長さ・240mm	5.0kg	W:55・H:265・D:10mm	5/パック	003143
A-315	ステンレス	線径・4.0mm 内径・口閉じ20/50mm 長さ・340mm	5.0kg	W:55・H:365・D:10mm	5/パック	003150
A-316	ステンレス	線径・4.0mm 内径・口閉じ20/50mm 長さ・540mm	5.0kg	W:55・H:565・D:10mm	5/パック	003167
A-317	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/20mm 長さ・140mm	5.0kg	W:55・H:165・D:10mm	5/パック	003174
A-318	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/20mm 長さ・240mm	5.0kg	W:55・H:265・D:10mm	5/パック	003181
A-319	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/20mm 長さ・340mm	5.0kg	W:55・H:365・D:10mm	5/パック	003198
A-320	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/20mm 長さ・540mm	5.0kg	W:55・H:565・D:10mm	5/パック	003204
A-321	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/30mm 長さ・140mm	5.0kg	W:55・H:165・D:10mm	5/パック	003211
A-322	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/30mm 長さ・240mm	5.0kg	W:55・H:265・D:10mm	5/パック	003228
A-323	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/30mm 長さ・340mm	5.0kg	W:55・H:365・D:10mm	5/パック	003235
A-324	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/30mm 長さ・540mm	5.0kg	W:55・H:565・D:10mm	5/パック	003242
A-325	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/40mm 長さ・140mm	5.0kg	W:55・H:165・D:10mm	5/パック	003259
A-326	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/40mm 長さ・240mm	5.0kg	W:55・H:265・D:10mm	5/パック	003266
A-327	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/40mm 長さ・340mm	5.0kg	W:55・H:365・D:10mm	5/パック	003273
A-328	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/40mm 長さ・540mm	5.0kg	W:55・H:565・D:10mm	5/パック	003280
A-329	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/50mm 長さ・140mm	5.0kg	W:55・H:165・D:10mm	5/パック	003297
A-330	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/50mm 長さ・240mm	5.0kg	W:55・H:265・D:10mm	5/パック	003303
A-331	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/50mm 長さ・340mm	5.0kg	W:55・H:365・D:10mm	5/パック	003310
A-332	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/50mm 長さ・540mm	5.0kg	W:55・H:565・D:10mm	5/パック	003327
A-333	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/20mm 長さ・160mm	5.0kg	W:70・H:185・D:10mm	5/パック	003334
A-334	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/20mm 長さ・260mm	5.0kg	W:70・H:285・D:10mm	5/パック	003341
A-335	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/20mm 長さ・360mm	5.0kg	W:70・H:385・D:10mm	5/パック	003358
A-336	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/20mm 長さ・560mm	5.0kg	W:70・H:585・D:10mm	5/パック	003365
A-337	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/30mm 長さ・160mm	5.0kg	W:70・H:185・D:10mm	5/パック	003372
A-338	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/30mm 長さ・260mm	5.0kg	W:70・H:285・D:10mm	5/パック	003389
A-339	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/30mm 長さ・360mm	5.0kg	W:70・H:385・D:10mm	5/パック	003396
A-340	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/30mm 長さ・560mm	5.0kg	W:70・H:585・D:10mm	5/パック	003402
A-341	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/40mm 長さ・160mm	5.0kg	W:70・H:185・D:10mm	5/パック	003419
A-342	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/40mm 長さ・260mm	5.0kg	W:70・H:285・D:10mm	5/パック	003426
A-343	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/40mm 長さ・360mm	5.0kg	W:70・H:385・D:10mm	5/パック	003433
A-344	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/40mm 長さ・560mm	5.0kg	W:70・H:585・D:10mm	5/パック	003440
A-345	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/50mm 長さ・160mm	5.0kg	W:70・H:185・D:10mm	5/パック	003457
A-346	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/50mm 長さ・260mm	5.0kg	W:70・H:285・D:10mm	5/パック	003464
A-347	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/50mm 長さ・360mm	5.0kg	W:70・H:385・D:10mm	5/パック	003471
A-348	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/50mm 長さ・560mm	5.0kg	W:70・H:585・D:10mm	5/パック	003488

まわるフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-1	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20mm 長さ・100mm	16.0kg	W:30・H:105・D:11mm	5本	000012
A-2	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20mm 長さ・200mm	16.0kg	W:30・H:205・D:11mm	5本	000029
A-3	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20mm 長さ・300mm	16.0kg	W:30・H:305・D:11mm	5本	000036
A-4	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20mm 長さ・500mm	16.0kg	W:30・H:505・D:11mm	5本	000043
A-11	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40mm 長さ・100mm	8.0kg	W:50・H:105・D:11mm	5本	000111
A-12	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40mm 長さ・200mm	8.0kg	W:50・H:205・D:11mm	5本	000128
A-13	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40mm 長さ・300mm	8.0kg	W:50・H:305・D:11mm	5本	000135
A-14	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40mm 長さ・500mm	8.0kg	W:50・H:505・D:11mm	5本	000142