

低床重荷重用キャスター 700

RoHS 標準製品

POINT

特長

- 自在回転部分に**特殊強化構造**を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
- 車輪には耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用
- 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用
ーグリースの追加注入無しでも**静かで滑らかな回転**
- ストッパーはキャスターの**進行方向前方**に設置
- 自在・固定が同じ取付ピッチ



自在ストッパー付
LH-GSPO-80K-ST



自在ストッパー付
LH-GSPO-100K-1-ST

※サイズによりストッパー形状が違います。

LH-GSPO 自在
Swivel castors



LH-GSPO-80K

LH-GSPO-100K-1

- 金具カラー(仕上げ):Uユニクロメッキ

USE EXAMPLE

用途

- 重荷重低速運搬用
 - レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に
- ◎規格品以外の特注仕様にも対応しています。
(巻末「特注キャスターご依頼仕様書」もご活用下さい。)
- ◎各製品の自重に関しても、お気軽にお問合せ下さい。

オプション

双輪仕様
(MCモノマーキャスト
ナイロンブルー)



LH-MC-100双輪

LH-GSPO-ST 自在ストッパー付
Swivel with stopper



LH-GSPO-80K-ST

LH-GSPO-100K-1-ST

BH-GSPO 固定
Fixed castors



BH-GSPO-80K

BH-GSPO-100K-1

- 金具カラー(仕上げ):Uユニクロメッキ

WHEELS 適合車輪 **JBB** ...ラジアルボールベアリング

車輪の詳細資料はp.80~p.91をご覧ください。



→P.82

GSPOキャストナイロン **JBB**
● スチールブッシュ入