



ディスプレイケーブル

ケーブル 特注 P.620
 FAX発注シートは http://cat.sanwa.jp/811
 ※1:1本からの特注は、コネクタの材料は弊社規定のものを使用します。
 モールドまたはPC99 PC99カラーのコネクタのケーブルは、少量での特注生産はできません。ご了承ください。


ディスプレイケーブル(複合同軸)(アナログRGB) 特注ロット300~

対応機種	品番	ケーブル長	価格 (税抜き価格)	特長・仕様	JAN	パッケージサイズ
DOS/V/パソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するためのケーブル。 DOS/V NX NEC Apple パソコン:各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple iMac、Power Mac G4-G3、PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.486-487のインターフェース一覧をご覧ください。 各社 各社アナログRGBディスプレイ ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。 各社切替器 ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ全回路切替器。	KC-VMH07	0.75m	¥1,470 (¥1,400)	 RoHS 複合同軸 金ピン コア付 PC99 1 1 2 6 3 2 4 7 5 3 6 8 7 4 8 10 9 12 10 13 11 14 12 15 13 フレーム 14 シールド 15 フレーム ミニD-sub(HD) 15pinオス インチネジ (4-40) ミニD-sub(HD) 15pinオス インチネジ (4-40)	4 969887 815946	M4
	KC-VMH1	1m	¥1,680 (¥1,600)		4 969887 815953	M4
	KC-VMH15	1.5m	¥1,890 (¥1,800)		4 969887 815960	M4
	KC-VMH2	2m	¥2,100 (¥2,000)		4 969887 815977	M4
	KC-VMH3	3m	¥2,520 (¥2,400)		4 969887 815984	M4
	KC-VMH5	5m	¥2,940 (¥2,800)		4 969887 815991	M5
	KC-VMH7	7m	¥4,200 (¥4,000)		4 969887 816004	M5
	KC-VMH100	10m	¥4,935 (¥4,700)		4 969887 816011	M6
	KC-VMH150	15m	¥7,770 (¥7,400)		4 969887 816028	M7
	KC-VMH200	20m	¥11,970 (¥11,400)		4 969887 816035	M8


スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB) 特注ロット300~

対応機種	品番	ケーブル長	価格 (税抜き価格)	特長・仕様	JAN	パッケージサイズ
各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブル。 DOS/V NX NEC Apple パソコン:各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple iMac、Power Mac G4-G3、PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.486-487のインターフェース一覧をご覧ください。 各社 ディスプレイ:各社アナログRGBディスプレイ ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。 ※細径ケーブルを使用しておりますので延長での使用や、切替器などでの使用には向いていません。これらの使用の際にはパソコンディスプレイ間が5m以下の長さでご使用ください。	KC-VM07	0.75m	¥1,890 (¥1,800)	 RoHS 複合同軸 金ピン コア付 PC99 1 1 2 6 3 2 4 7 5 3 6 8 7 4 8 10 9 12 10 13 11 14 12 15 13 フレーム 14 シールド 15 フレーム ミニD-sub(HD) 15pinオス インチネジ (4-40) ミニD-sub(HD) 15pinオス インチネジ (4-40) ストレート全結線	4 969887 656624	SM
	KC-VM1	1m	¥2,100 (¥2,000)		4 969887 656631	SM
	KC-VM2	2m	¥2,520 (¥2,400)		4 969887 656648	M
	KC-VM3	3m	¥2,940 (¥2,800)		4 969887 656655	M
	KC-VM5	5m	¥3,990 (¥3,800)		4 969887 656662	SL

ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB) 特注ロット300~

対応機種	品番	ケーブル長	価格 (税抜き価格)	特長・仕様	JAN	パッケージサイズ
DOS/V/パソコン本体とディスプレイを、またそれらを切替器・分配器と接続するためのケーブル。 DOS/V NX NEC Apple パソコン:各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple iMac、Power Mac G4-G3、PowerBookシリーズ、iBookシリーズなど ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 ※詳細は、P.486-487のインターフェース一覧をご覧ください。 各社 各社アナログRGBディスプレイ ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。 各社切替器 ※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ全回路切替器。	KC-NMV15	1.5m	¥2,835 (¥2,700)	 RoHS 複合同軸 金ピン コア付 PC99 1 1 2 6 3 2 4 7 5 3 6 8 7 4 8 10 9 12 10 13 11 14 12 15 13 フレーム 14 シールド 15 フレーム ミニD-sub(HD) 15pinオス インチネジ (4-40) ミニD-sub(HD) 15pinオス インチネジ (4-40) ストレート全結線	4 969887 657874	T2
	KC-NMV20	2m	¥2,940 (¥2,800)		4 969887 657881	T2
	KC-NMV30	3m	¥3,675 (¥3,500)		4 969887 657898	T3
	KC-NMV50	5m	¥4,200 (¥4,000)		4 969887 657904	T4
	KC-NMV100	10m	¥6,300 (¥6,000)		4 969887 657836	B
KC-NMV150	15m	¥9,450 (¥9,000)	4 969887 657843	B		

ディスプレイエクステンダー

対応機種	品番	ケーブル長	価格 (税抜き価格)	特長・仕様	使用例	JAN	パッケージサイズ
最大180mまで離れたところにあるディスプレイに映像を出力できる信号延長機です。	VGA-EXSET1	—	¥41,790 (¥39,800)	 RoHS VGA-EXSET1 VGA-EXSET2	手元パソコン → 送信機 → LANケーブル(別売) (最大180m) → 受信機 → 延長先ディスプレイ ACアダプタ ACアダプタ VGA-EXSET1	4 969887 591932	
	VGA-EXSET2	—	¥47,040 (¥44,800)		4 969887 591949		

ディスプレイケーブル注意事項 ※パソコン本体の機種によっては、本ケーブルのコネクタの上下の突起がぶつかって、接続できない場合があります。この場合、本誌に掲載のコネクタとは別のコネクタを使って特注品を作ることができますのでお問合せください。