

LANプロ
LANケーブルの自作方法・最新情報

WEB 5601

カタログ案内・特集
デスク
パーティション
プロジェクター
スクリーン
プリンター
タブレット
CPUスタンド
デスク周り用品
データホルダー
キャビネット
サーバーラック
マウントボックス
機器収納ボックス
防塵ラック
パソコンラック
電子カルテカート
ネットワーク関連
宅配ボックス
TVスタンド
モニターアーム
タブレットアーム
机の上ラック
収納用フニチャー
チェア
キーボードカバー
ソフトウェア
クリーナー
マウスパッド
リストレスト
セキュリティ
シュレッダー
耐震グッズ
防犯カメラ
バッグ
インナーケース
タブレットケース
タブレットスタンド
タッチペン
ストラップ
電子辞書・
デジタルカメラ
メディアケース
インクジェット用紙
ラベル
セキユリティ用紙
レーザー用紙
手作り用紙
インク
レーザープリンター
マウス
キーボード
ペンキー
ドキュメント
コンバーター
USBハブ
カードリーダー
指紋認証リーダー
ハードディスク
USBメモリ
ノートケース
USBグッズ
WEBカメラ
プロジェクター
スキャナー
VR関連
Bluetooth関連
ヘッドセット
マイク
ガイドシステム
拡声スピーカー
切替器・分配器
エクステンダー
光ケーブル
LANケーブル
LANハブ他
パソコン
NFCタグ
測定機器
USB
ケーブル
ディスプレイ
HDMI-AV
RS-232C
アダプター
SCSI
電話関連
ケーブルアクセサリ
DOS/Vパーツ
電源タップコード
USB充電器
車載グッズ
バッテリー関連
特注・索引

カテゴリ5e (CAT5e) フラットタイプ

LA-FL5シリーズ 製品グレード ★★★★★
RoHS 6-10 1000BASE-T 1000BASE-TX 1.4mm厚 スリムコネクタ LA-FL5-CBシリーズ

カテゴリ5e(1000BASE-T)に適合。より線仕様のフラットタイプ。

UTPエンハンスドカテゴリ5eより線フラットケーブル
厚さ1.4mmフラットタイプ、カテゴリ5eケーブル。




| ケーブル長 | 税抜価格 | 品番 JAN | 品番 JAN |
|-------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1m | ¥700 | LA-FL5-01K 4969887 559666 | LA-FL5-01LBK 4969887 652312 |
| 2m | ¥800 | LA-FL5-02K 4969887 559673 | LA-FL5-02LBK 4969887 652329 |
| 3m | ¥1,000 | LA-FL5-03K 4969887 559680 | LA-FL5-03LBK 4969887 652336 |
| 5m | ¥1,400 | LA-FL5-05K 4969887 559697 | LA-FL5-05LBK 4969887 652343 |
| 7m | ¥1,800 | LA-FL5-07K 4969887 559703 | LA-FL5-07LBK 4969887 652350 |
| 10m | ¥2,200 | LA-FL5-10K 4969887 559710 | LA-FL5-10LBK 4969887 652367 |
| 15m | ¥3,000 | LA-FL5-15K 4969887 559727 | LA-FL5-15LBK 4969887 652374 |
| 100m | ¥19,800 | LA-FL5-CB100 ケーブルのみ 4969887 653449 | LA-FL5-CB100LBK ケーブルのみ 4969887 653456 |

カテゴリ5e (CAT5e) カールコード

KB-Y5CC-〇〇BKシリーズ 製品グレード ★★★★★
RoHS 6-10 1000BASE-T 1000BASE-TX ツメ折れ防止コネクタ

カールコードタイプの伸縮ケーブル。カテゴリ5e(1000BASE-T)に適合。

カールコードで伸縮自在、カテゴリ5eLANケーブル。



約2倍に伸びて配線もスッキリ!

| ケーブル長 | 税抜価格 | 品番 JAN | 品番 JAN |
|---------|--------|-----------------------------|--------|
| 0.55~1m | ¥900 | KB-Y5CC-01BK 4969887 752814 | |
| 0.75~2m | ¥1,200 | KB-Y5CC-02BK 4969887 752821 | |
| 0.95~3m | ¥1,500 | KB-Y5CC-03BK 4969887 752838 | |

カテゴリ5e (CAT5e) STPタイプ

KB-STPシリーズ 特注可能 製品グレード ★★★★★
RoHS 6-10 1000BASE-T 1000BASE-TX ツメ折れ防止コネクタ

KB-STP-CB100N 特注可能
STPエンハンスドカテゴリ5eケーブル

ノイズに強いシールドタイプ、「単線」仕様。



| ケーブル長 | 税抜価格 | 品番 JAN | 品番 JAN |
|-------|---------|-------------------------------------|------------------------------|
| 0.5m | ¥950 | KB-STP-005LN 4969887 568026 | KB-STP-005LBN 4969887 568033 |
| 1m | ¥1,000 | KB-STP-01LN 4969887 568040 | KB-STP-01LBN 4969887 568057 |
| 2m | ¥1,150 | KB-STP-02LN 4969887 568064 | KB-STP-02LBN 4969887 568071 |
| 3m | ¥1,450 | KB-STP-03LN 4969887 568088 | KB-STP-03LBN 4969887 568095 |
| 5m | ¥1,900 | KB-STP-05LN 4969887 568101 | KB-STP-05LBN 4969887 568118 |
| 7m | ¥2,300 | KB-STP-07LN 4969887 568125 | KB-STP-07LBN 4969887 568132 |
| 10m | ¥3,200 | KB-STP-10LN 4969887 568149 | KB-STP-10LBN 4969887 568156 |
| 15m | ¥4,300 | KB-STP-15LN 4969887 568163 | KB-STP-15LBN 4969887 568170 |
| 20m | ¥5,400 | KB-STP-20LN 4969887 568187 | KB-STP-20LBN 4969887 568194 |
| 30m | ¥7,500 | KB-STP-30LN 4969887 568200 | KB-STP-30LBN 4969887 568217 |
| 100m | ¥15,800 | KB-STP-CB100N ケーブルのみ 4969887 750650 | |

KB-STPTSシリーズ 特注可能 製品グレード ★★★★★
RoHS 6-10 STP 1000BASE-T 1000BASE-TX ツメ折れ防止コネクタ

KB-STPTSシリーズ
ツメ折れ防止カテゴリ5e STP LANケーブル

ノイズに強いシールドタイプ、ツメの折れないコネクタ採用。




| ケーブル長 | 税抜価格 | 品番 JAN | 品番 JAN |
|-------|--------|-----------------------------|-------------------------------|
| 0.5m | ¥950 | KB-STPTS-005 4969887 567005 | KB-STPTS-005BL 4969887 567012 |
| 1m | ¥1,050 | KB-STPTS-01 4969887 567029 | KB-STPTS-01BL 4969887 567036 |
| 2m | ¥1,200 | KB-STPTS-02 4969887 567043 | KB-STPTS-02BL 4969887 567050 |
| 3m | ¥1,350 | KB-STPTS-03 4969887 567067 | KB-STPTS-03BL 4969887 567074 |
| 5m | ¥1,700 | KB-STPTS-05 4969887 567081 | KB-STPTS-05BL 4969887 567098 |
| 7m | ¥2,050 | KB-STPTS-07 4969887 567104 | KB-STPTS-07BL 4969887 567111 |
| 10m | ¥2,600 | KB-STPTS-10 4969887 567128 | KB-STPTS-10BL 4969887 567135 |
| 15m | ¥3,500 | KB-STPTS-15 4969887 567142 | KB-STPTS-15BL 4969887 567159 |

カテゴリ5e (CAT5e) STP+ノイズビート

KB-T5NBシリーズ 特注可能 製品グレード ★★★★★
RoHS 6-10 STP 1000BASE-T 1000BASE-TX 単線

ノイズビートCAT5e LANケーブル オープン価格

シールド材にNoiseBEAT™(ノイズビート)テープで加工した電磁波障害(EMI)対策のケーブル。



| ケーブル長 | 品番 JAN |
|-------|------------------------------|
| 1m | KB-T5NB-01LBN 4969887 752197 |
| 2m | KB-T5NB-02LBN 4969887 752203 |
| 3m | KB-T5NB-03LBN 4969887 752210 |
| 5m | KB-T5NB-05LBN 4969887 752227 |
| 10m | KB-T5NB-10LBN 4969887 752234 |

シールド材にNoiseBEAT™(ノイズビート)テープで加工した、電磁波障害(EMI)対策万全のケーブル。

測定結果例 (LANケーブル心線への誘導ノイズレベルを比較)

<LANケーブル外観図> 導体、絶縁体、ドレンワイヤ、PVCシース(鉛フリー)、外被(ジャケット)、ドレン線、NoiseBEAT™テープ、磁気シールド、アルミ箔、樹脂フィルム、芯線

<NoiseBEAT™テープ構造> 磁性箔と樹脂フィルムを積層、アルミ箔(芯線シールド用)を積層、幅:13.5mm 厚み:0.09mm

※NoiseBEAT™テープは、NTT AT社の登録商標です。