

水平面Z軸ステージ:KHE04006/KHE06008

KHE04006



KHE06008



RoHS

※写真はイメージです。穴位置・形状が実際の製品とは異なる場合があります。

自動直動

X

XY

Z

水平面Z

XYZ

ゴニオ

回転

ユニット

制御機器

型式 **KHE04006-C**

セレクトコード 1 2 3

ケーブル P.1-199~
電気仕様はP.1-023~

1 ステージ面サイズ

04	<input type="checkbox"/> 40mm
06	<input type="checkbox"/> 60mm

2 移動量

006	6mm
008	8mm

3 ケーブルオプション

コード	仕様	ケーブル型式	標準価格との差額(1軸分)
F	ロボットケーブル2m	D214-2-2R	+¥8,000
G	ロボットケーブル片端バラ2m	D214-2-2RK	+¥8,000
H	ロボットケーブル4m	D214-2-4R	+¥11,000
J	ロボットケーブル片端バラ4m	D214-2-4RK	+¥11,000
無記号	ケーブル無し(標準)	-	-

※オプション仕様を選択された場合の価格は標準価格に差額を加算してください。
電気仕様 [P.1-023~](#)

3 数量
1~2
日発送

リニア
ボール

ケイベックス
CAVE-X
リニアボール

クロス
ローラ

スライド
ガイド

40

50

60

70

80

100

120

その他

SPEC

型式	KHE04006-C	KHE06008-C
移動量	6mm	8mm
ステージ面サイズ	40×40mm	60×60mm
送りねじ(ボールねじ)	φ6リード1	φ8リード1
ガイド	リニアボールガイド	
主材質-表面処理	スチール-無電解ニッケルメッキ処理	
自重	0.5kg	0.92kg
分解能(パルス)	2μm(Full)/1μm(Half)	
MAXスピード	10mm/sec	
位置決め精度	-	
繰返し位置決め精度	±5μm以内	
耐荷重	3kgf【29N】	4kgf【39N】
ロストモーション	5μm以内	
平行度	80μm以内	
リミットセンサ	有	
原点センサ	有	
付属ねじ(六角穴付ボルト)	M3-16 3本	M4-14 4本
価格	1台 ¥111,000 2~6台 ¥92,500 7台~ ¥90,000	¥141,000 ¥117,500 ¥114,000