

# X軸リニアボールガイド(SS)ステージ□25:BSS16-25/BSB16-25

BSS16-25C



BSB16-25C



RoHS

■オプション例 ※写真はイメージです  
 詳細はオプション紹介ページでご確認ください。P.2-009~

コストダウン  
 送りねじ



誤操作防止・省スペース化  
 送りねじ六角レンチ操作



1 基本型式

**BSS16-25** オプションコード  
**BSB16-25CR** □ □ - □ □

オプションは下図よりコードをお選びください。

	2 送り位置		3 勝手仕様			4 送り方式					5 グリース仕様		
仕様	標準 マイクロ	標準	左右 勝手違い	上下 勝手違い	上下左右 勝手違い	標準マイクロ (P=0.5mm)	送りねじ (つまみ) (P=0.5mm)	送りねじ (つまみ) (P=0.25mm)	送りねじ (六角レンチ) (P=0.5mm)	送りねじ (六角レンチ) (P=0.25mm)	標準グリース	クリーングリース AFF	真空グリース フロンブレン
コード	A/C セター/サイド	無記号	R	Z	ZR	無記号	1	FP	SH	FH	無記号	J	L
価格	+¥0	+¥0	+¥0	+¥0	+¥0	+¥0	¥3,000	¥3,600	¥3,000	¥4,000	+¥0	¥2,000	¥2,000

**BSS**  
 A・AR・C・CR  
 2 数量  
 1~12  
 即日発送

**BSS**  
 AZ・AZR・CZ・CZR  
 3 数量  
 1~12  
 即日発送

**BSB**  
 3 数量  
 1~6  
 即日発送

**BSS16-25C**  
 即日発送  
 即日発送受付  
 15:00迄

◎オプション型式の出荷日について  
 □欄を含むコード組合せは、3日目発送[1~3台]となります。  
 ・BSBで送り方式「1」を選択された場合は、上記適用となります。  
 ◎BSBはオプション型式の内容により、色がシルバーとなる部品がございます。

SPEC

型式	BSS16-25A	BSS16-25AZ	BSS16-25C	BSS16-25CZ	BSB16-25A	BSB16-25AZ	BSB16-25C	BSB16-25CZ
(勝手違い)	BSS16-25AR	BSS16-25AZR	BSS16-25CR	BSS16-25CZR	BSB16-25AR	BSB16-25AZR	BSB16-25CR	BSB16-25CZR
ステージ面サイズ	25×25mm							
送り位置	センター		サイド		センター		サイド	
移動量	±3.2mm							
マイクロメータ最小読取	10μm							
ガイド	リニアボールガイド							
耐荷重	4kgf【39.2N】							
移動精度	真直度	3μm以内						
	ピッチング	30°以内						
	ヨーイング	25°以内						
	ピッチ	2.0N・m						
許容モーメント荷重	ヨー	2.0N・m						
	ロール	3.5N・m						
	ピッチ	1.9°/N・cm						
モーメント剛性	ヨー	1.1°/N・cm						
	ロール	1.1°/N・cm						
	平行度	30μm以内						
運動の平行度	10μm以内							
自重	0.07kg							
主材質-表面処理	ステンレス-無電解ニッケルメッキ処理				ステンレス-低温黒色クロム処理			
付属ねじ(六角穴付ボルト)	M2-4			4本				
価格	1台	¥22,000			¥25,000			
	2~12台	¥18,500			¥21,000			
	13台~	¥18,000			¥20,500			

- 手動直動
- X
- XY
- Z
- 水平面Z
- XZ
- 水平面XZ
- XYZ
- 水平面XYZ
- ゴニオ
- 回転
- ユニット
- アクセサリ
- リニアボール
- クロスローラ
- アリ式
- 25
- 30
- 40
- 50
- 60
- 70
- 80
- 100
- 120
- その他