

XY軸リニアボールガイド(SS)ステージ□25：BSS26-25/BSB26-25

BSS26-25C



BSB26-25C



RoHS

■オプション例 ※写真はイメージです
詳細はオプション紹介ページでご確認ください▶P.2-009~

コストダウン
送りねじ



誤操作防止・省スペース化
送りねじ六角レンチ操作



※写真はX軸となります。

■構成

型式	BSS (BSB) 26-	25A	25C	参照頁
X,Y	BSS (BSB) 16-	25A	25C	▶P.2-025~

※組合せはBSS・BSBどしとなります。
※R(左右勝手違い)は、X・Y軸がRどししの構成となります。

1 基本型式

BSS26
BSB26-25CR -

オプションコード

2 3 4 5

オプションは下図よりコードをお選びください。

	2 送り位置			3 勝手仕様			4 送り方式					5 グリース仕様		
仕様	標準 マイクロ			標準	左右 勝手違い		標準マイクロ (P=0.5mm)	送りねじ (つまみ) (P=0.5mm)	送りねじ (つまみ) (P=0.25mm)	送りねじ (六角レンチ) (P=0.5mm)	送りねじ (六角レンチ) (P=0.25mm)	標準 グリース	クリーングリース AFF	真空グリース ファンダレ
コード	A/C センター/サイド			無記号	R		無記号	1	FP	SH	FH	無記号	J	L
価格	+¥0			+¥0	+¥0		+¥0	-¥6,000	-¥7,200	-¥6,000	-¥8,000	+¥0	+¥4,000	+¥24,000

・BSS 2 数量 1~6 即日発送

・BSB 3 数量 1~3 即日発送

・BSS26-25C 即日発送 1 数量 即日発送受付 15:00迄

①オプション型式の出荷日について
□欄を含むコード組合せは、都度お見積となります。
・BSBで送り方式「1」を選択された場合は、上記適用となります。
②BSBはオプション型式の内容により、色がシルバーとなる部品がございます。

SPEC				
型式	BSS26-25A	BSS26-25C	BSB26-25A	BSB26-25C
(勝手違い)	BSS26-25AR	BSS26-25CR	BSB26-25AR	BSB26-25CR
ステージ面サイズ	25×25mm			
送り位置	センター	サイド	センター	サイド
移動量	±3.2mm			
マイクロメータ最小読取	10μm			
ガイド	リニアボールガイド			
耐荷重	3.9kgf [38.2N]			
移動精度	真直度	3μm以内		
	ピッチング	30"以内		
	ヨーイング	25"以内		
許容 モーメント 荷重	ピッチ	2.0N・m		
	ヨー	2.0N・m		
	ロール	3.5N・m		
モーメント 剛性	ピッチ	3.0"/N・cm		
	ヨー	2.2"/N・cm		
	ロール	2.2"/N・cm		
平行度	30μm以内			
運動の平行度	10μm以内			
直角度	10μm以内			
自重	0.14kg			
主材質-表面処理	ステンレス-無電解ニッケルメッキ処理		ステンレス-低温黒色クロム処理	
付属ねじ(六角穴付ボルト)	M2-4 4本			
価格	1台	¥44,000		¥50,000
	2~6台	¥37,000		¥42,000
	7台~	¥36,000		¥41,000

手動直動

X

XY

Z

水平面Z

XZ

水平面XZ

XYZ

水平面XYZ

ゴニオ

回転

ユニット

アクセサリ

リニア
ボール

クロス
ローラ

アリ式

□25

□30

□40

□50

□60

□70

□80

□100

□120

その他