

回転ステージφ39/φ59:KRW04/KRW06

KRW04360



KRW06360C



KRW06360C-Z



RoHS

※Zは除く 詳細はP.013

- 精度よく広域角度で位置決めしたい場合や、360°連続回転させたい場合に最適な回転ステージです。
- 垂直タイプは、ケーブルの取り回しや偏光素子などを回転させるのに適しています。

■偏光プリズム用アダプターを取付け、自動偏光子ホルダーとしてもご使用いただけます。
FPW06360C P.3-103

■低価格自動回転ステージ
KREシリーズもラインナップ
P.1-177~



型式 **KRW** **04360-**

1 2 3 4

ケーブル P.1-207~
電気仕様はP.1-175~

1 ステージ面サイズ

04	φ39mm
06	φ59mm

2 移動量

360	360°
-----	------

※ステージ面サイズ06は360Cとなります。

3 取り付け

コード	仕様
無記号	水平
Z	垂直

※ZはKRW06のみの対応です。

4 ケーブルオプション

コード	仕様	ケーブル型式	標準価格との差額
A	2m	D214-2-2E	+¥5,000
B	2m片端バラ	D214-2-2EK	+¥5,000
C	4m	D214-2-4E	+¥6,000
D	4m片端バラ	D214-2-4EK	+¥6,000
E	コネクタのみ(ケーブル無し)	-	+¥1,800
F	ロボットケーブル2m	D214-2-2R	+¥8,000
G	ロボットケーブル2m片端バラ	D214-2-2RK	+¥8,000
H	ロボットケーブル4m	D214-2-4R	+¥11,000
J	ロボットケーブル4m片端バラ	D214-2-4RK	+¥11,000
無記号	ケーブル無し(標準)	-	-

※片端バラは反ステージ側です。
※オプション仕様を選択された場合の価格は標準価格に差額を加算してください。
ケーブル詳細は、P.1-207、209~をご確認ください。
※弊社コントローラ(DS102/112)との接続にはコードA、C、F、Hよりお選びください。

選択例

ご希望の仕様	ステージ面サイズ	+	付属ケーブル	▷	KRW06360C-D ¥180,000
価格	φ59mm ¥174,000		片端バラ4m +¥6,000		



		SPEC		
型式		KRW04360	KRW06360C	KRW06360C-Z
メカ仕様	移動量		360°	
	ステージ面サイズ	φ39mm	φ59mm	
	移動機構(減速比)	ウォームギヤ(減速比1/120)	ウォームギヤ(減速比1/180)	
	ガイド	深溝玉軸受け		
主材質-表面処理		アルミ-黒アルマイト処理		
精度仕様	自重	0.4kg	0.6kg	0.7kg
	分解能/パルス	0.006° (Full)	0.004° (Full)	
	MAXスピード	30°/sec [5kHz]	20°/sec [5kHz]	
	位置決め精度		0.05°以内	
	繰返位置決め精度		±0.01°以内	
	耐荷重		3.0kgf [29.4N]	
	モーメント剛性	0.74"/N・cm	0.84"/N・cm	
	ロストモーション		0.05°以内	
	バックラッシュ	0.1°以内	0.05°以内	
	平行度		50μm以内	
センサ	偏芯量		5μm以内	
	面振れ量		30μm以内	
	リミットセンサ		-	
	原点センサ		有	
スリット原点センサ		-		
付属ねじ(六角穴付ボルト)		M3-30 3本	M4-30 3本	M4-6 4本
価格	1台	¥138,000	¥174,000	¥178,000
	2~6台	¥115,000	¥145,000	¥148,000
	7台~	¥112,000	¥141,000	¥144,000

自動回転

X

XY

Z

水平面Z

XYZ

ゴニオ

回転

ユニット

制御機器

ボールねじ

ウォームギヤ

ダイレクトドライブ

φ39

φ40

φ59

φ60

φ75

φ100

φ180

その他