

# 1. 曲尺

Ⓜ JISマーク 赤数字入 十二支付 包装形態:  ビニールケース

## ■ 角厚 シルバー [メートル目盛]

角目: 角目目盛  
丸目: 丸目目盛  
ホソ: ホソ穴測定目盛

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形状 形態	形状 素材	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
10014	50cm 裏面角目 日本一	2,850 (2,993)	<input checked="" type="checkbox"/>	角厚	50cm	-	25cm	-	角目	丸目 ホソ	25cm	-	520×15×1.4 (260)	91g	10	4 960910 100145
10359	50cm 裏面角目 内びた日本一	2,850 (2,993)	<input checked="" type="checkbox"/>	角厚	50cm	-	25cm	23cm	角目	丸目 ホソ	25cm	-	520×15×1.4 (260)	91g	10	4 960910 103597
10286	30cm 裏面角目	2,650 (2,783)	<input checked="" type="checkbox"/>	角厚	30cm	-	15cm	-	角目	丸目	15cm	-	320×15×1.4 (160)	60g	10	4 960910 102866
10030	50cm 表裏同目	2,850 (2,993)	<input checked="" type="checkbox"/>	角厚	50cm	-	25cm	-	50cm	-	25cm	-	520×15×1.4 (260)	91g	10	4 960910 100305
10294	30cm 表裏同目	2,650 (2,783)	<input checked="" type="checkbox"/>	角厚	30cm	-	15cm	-	30cm	-	15cm	-	320×15×1.4 (160)	60g	10	4 960910 102941

	表	角部	裏	竿部断面
10014 50cm 裏面角目 日本一				
10359 50cm 裏面角目 内びた日本一				
10030 50cm 表裏同目 10294 30cm 表裏同目				

### 特長

- メーターモジュールに最適です。
- 大工さん、建築関係の方に最適です。
- シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
- 大きく読み取りやすい目盛数字となっています。



目盛部分のみ  
シルバー加工

### 仕様

精度	直角度	100mmにつき±0.1mm以下
	長さの許容差	±0.2mm
	材質	ステンレス

## ■ 角厚 シルバー [尺相当目盛]

角目: 角目目盛  
吉凶: 吉凶尺目盛  
ホソ: ホソ穴測定目盛

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形状 形態	形状 素材	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
10588	1尺5寸 裏面角目 鶴亀	2,850 (2,993)	<input checked="" type="checkbox"/>	角厚	尺5	-	7.5寸	-	角目	吉凶 ホソ	7.5寸	丸目	485×15×1.4 (242.5)	86g	10	4 960910 105881
10596	1尺6寸 裏面角目 鶴亀	2,850 (2,993)	<input checked="" type="checkbox"/>	角厚	尺6	-	8寸	-	角目	吉凶 ホソ	8寸	丸目	520×15×1.4 (260)	91g	10	4 960910 105966
10618	1尺 裏面角目	2,650 (2,783)	<input checked="" type="checkbox"/>	角厚	1尺	-	5寸	-	角目	1尺	5寸	丸目	323×15×1.4 (161.5)	60g	10	4 960910 106185
10332	1尺5寸 裏面角目 内びた鶴亀	2,850 (2,993)	<input checked="" type="checkbox"/>	角厚	尺5	-	7.5寸	7寸	角目	吉凶 ホソ	7.5寸	丸目	485×15×1.4 (242.5)	86g	10	4 960910 103320
10340	1尺6寸 裏面角目 内びた鶴亀	2,850 (2,993)	<input checked="" type="checkbox"/>	角厚	尺6	-	8寸	7.5寸	角目	吉凶 ホソ	8寸	丸目	520×15×1.4 (260)	91g	10	4 960910 103405
10553	1尺5寸 表裏同目	2,850 (2,993)	<input checked="" type="checkbox"/>	角厚	尺5	-	7.5寸	-	尺5	-	7.5寸	-	485×15×1.4 (242.5)	86g	10	4 960910 105539
10561	1尺6寸 表裏同目	2,850 (2,993)	<input checked="" type="checkbox"/>	角厚	尺6	-	8寸	-	尺6	-	8寸	-	520×15×1.4 (260)	91g	10	4 960910 105614
10626	1尺 表裏同目	2,650 (2,783)	<input checked="" type="checkbox"/>	角厚	1尺	-	5寸	-	1尺	-	5寸	-	320×15×1.4 (160)	60g	10	4 960910 106260

	表	角部	裏	竿部断面
10588 1尺5寸 裏面角目 鶴亀 10596 1尺6寸 裏面角目 鶴亀 10618 1尺 裏面角目				
10332 1尺5寸 裏面角目 内びた鶴亀 10340 1尺6寸 裏面角目 内びた鶴亀				
10553 1尺5寸 表裏同目 10561 1尺6寸 表裏同目 10626 1尺 表裏同目				

### 特長

- 大工さん、建築関係の方に最適です。
- シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
- 大きく読み取りやすい目盛数字となっています。



目盛部分のみ  
シルバー加工

### 仕様

精度	直角度	100mmにつき±0.1mm以下
	長さの許容差	±0.2mm
	材質	ステンレス

曲尺  
直尺  
アルミ製  
竹製直尺  
スリヤ止型  
フロートナイター  
マイクログメータ  
コンパッス  
測量用品  
はかり  
レベル  
レーザー!  
光学機器  
墨つけ  
基準出し  
丸ノコ  
ガイド定規  
建築用工具  
工場用工具  
砂時計  
湿度計  
アウトドア  
ルーペ  
製図用品  
マグネット  
セレクトシリン