

曲尺

直尺

アルミ製  
直尺

樹脂製・  
竹製直尺

スチール製・  
プラスチック

ノギス・  
マイクロメータ

コンパス・  
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー・  
光学機器

墨つけ・  
墨出しツール

丸ノコ  
ガイド定規

建築用工具

工場用工具

砂時計・湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット

家庭用  
セレクション

### ■同厚 シルバー 名作 表裏同日

ホゾ: ホゾ穴測定目盛

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	形状 素材	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	短枝 外目盛	長枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	短枝 外目盛	長枝 内目盛				
10640	50cm 表裏同日	2,350 (2,468)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	50cm	40cm ホゾ	25cm	20cm	520×15×1.4 (260)	88g	10	4 960910 106406
10647	30cm 表裏同日	2,150 (2,258)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	30cm	20cm ホゾ	15cm	10cm	320×15×1.4 (160)	56g	10	4 960910 106475
10643	1尺5寸 表裏同日	2,350 (2,468)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	R5	1R	7.5寸	7寸	R5	1R ホゾ	7.5寸	7寸	485×15×1.4 (242.5)	86g	10	4 960910 106437
10646	1尺6寸 表裏同日	2,350 (2,468)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	R6	1R	8寸	7寸	R6	1R ホゾ	8寸	7寸	520×15×1.4 (260)	88g	10	4 960910 106468
10648	1尺 表裏同日	2,150 (2,258)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	1R	7寸	5寸	3寸	1R	7寸 ホゾ	5寸	3寸	320×15×1.4 (160)	56g	10	4 960910 106482

### ■同厚 シルバー 名作 裏面角目

角目: 角目目盛 吉凶: 吉凶尺目盛  
丸目: 丸目目盛 ホゾ: ホゾ穴測定目盛

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	形状 素材	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	短枝 外目盛	長枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	短枝 外目盛	長枝 内目盛				
10653	50cm 裏面角目	2,350 (2,468)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	角目	丸目 ホゾ	25cm	—	520×15×1.4 (260)	88g	10	4 960910 106536
10652	30cm 裏面角目	2,150 (2,258)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	角目	丸目	15cm	—	320×15×1.4 (160)	56g	10	4 960910 106529
10654	1尺5寸 裏面角目	2,350 (2,468)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	R5	1R	7.5寸	7寸	角目	吉凶 ホゾ	7.5寸	丸目	485×15×1.4 (242.5)	86g	10	4 960910 106543
10655	1尺6寸 裏面角目	2,350 (2,468)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	R6	1R	8寸	7寸	角目	吉凶 ホゾ	8寸	丸目	520×15×1.4 (260)	88g	10	4 960910 106550
10657	1尺 裏面角目	2,150 (2,258)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	1R	7寸	5寸	3寸	角目	1R	5寸	丸目	323×15×1.4 (161.5)	56g	10	4 960910 106574

### ■同厚 シルバー 名作 併用目盛

ホゾ: ホゾ穴測定目盛

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	形状 素材	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	短枝 外目盛	長枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	短枝 外目盛	長枝 内目盛				
10638	50cm/1尺5寸 併用目盛	2,350 (2,468)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	R5	1R ホゾ	7.5寸	7寸	520×15×1.4 (260)	88g	10	4 960910 106383
10639	50cm/1尺6寸 併用目盛	2,350 (2,468)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	R6	1R ホゾ	8寸	7寸	520×15×1.4 (260)	88g	10	4 960910 106390
10642	30cm/1尺 併用目盛	2,150 (2,258)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	1R	7寸 ホゾ	5寸	3寸	320×15×1.4 (160)	56g	10	4 960910 106420
10644	1尺5寸/50cm 併用目盛	2,350 (2,468)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	R5	1R	7.5寸	7寸	50cm	40cm ホゾ	25cm	20cm	520×15×1.4 (260)	88g	10	4 960910 106444
10645	1尺6寸/50cm 併用目盛	2,350 (2,468)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	R6	1R	8寸	7寸	50cm	40cm ホゾ	25cm	20cm	520×15×1.4 (260)	88g	10	4 960910 106451
10649	1尺/30cm 併用目盛	2,150 (2,258)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	1R	7寸	5寸	3寸	30cm	20cm ホゾ	15cm	10cm	320×15×1.4 (160)	56g	10	4 960910 106499

	表	角部	裏	竿部断面
10640 50cm 表裏同日				
10647 30cm 表裏同日				
10643 1尺5寸 表裏同日				
10646 1尺6寸 表裏同日				
10648 1尺 表裏同日				
10652 30cm 裏面角目				
10654 1尺5寸 裏面角目				
10655 1尺6寸 裏面角目				
10657 1尺 裏面角目				
10638 50cm/1尺5寸 併用目盛				
10639 50cm/1尺6寸 併用目盛				
10642 30cm/1尺 併用目盛				
10644 1尺5寸/50cm 併用目盛				
10645 1尺6寸/50cm 併用目盛				
10649 1尺/30cm 併用目盛				

**特長**

- 角部は竿と同じ厚さです。
- 外側基点の内目盛が付いています。



全面  
シルバー加工

**仕様**

精度	直角度	100mmにつき±0.1mm以下
	長さの許容差	±0.2mm
	材質	ステンレス