

1. 曲尺

◎JISマーク

◎赤数字入

± 十二支付

cm/R R/cm 併用目盛

包装形態: ビニールケース

曲尺

■平びた シルバー

角目: 角目目盛 吉凶: 吉凶尺目盛
丸目: 丸目目盛 ホソ: ホソ穴測定目盛

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	形状 素材	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
10016	50cm 裏面角目	2,300 (2,415)	V	同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	角目	丸目 ホソ	25cm	-	520×15×1.0 (260)	87g	10	4 960910 100169
10032	50cm 表裏同目	2,300 (2,415)	V	同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	50cm	40cm	25cm	20cm	520×15×1.0 (260)	87g		4 960910 100329
10297	30cm 表裏同目	2,100 (2,205)	V	同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	30cm	25cm	15cm	10cm	320×15×1.0 (160)	55g		4 960910 102972
10007	15cm 表裏同目	1,800 (1,890)	V	同厚	15cm	10cm	7.5cm	7cm	15cm	10cm	7.5cm	7cm	160×15×1.0 (80)	26g		4 960910 100077
10590	1尺5寸 裏面角目	2,300 (2,415)	V	同厚	尺5	1尺	7.5寸	7寸	角目	吉凶 ホソ	7.5寸	丸目	485×15×1.0 (242.5)	82g		4 960910 105904
10598	1尺6寸 裏面角目	2,300 (2,415)	V	同厚	尺6	1尺	8寸	7寸	角目	吉凶 ホソ	8寸	丸目	520×15×1.0 (260)	87g		4 960910 105980
10592	1尺5寸 表裏同目	2,300 (2,415)	V	同厚	尺5	1尺	7.5寸	7寸	尺5	1尺	7.5寸	7寸	485×15×1.0 (242.5)	82g		4 960910 105928
10595	1尺6寸 表裏同目	2,300 (2,415)	V	同厚	尺6	1尺	8寸	7寸	尺6	1尺	8寸	7寸	520×15×1.0 (260)	87g		4 960910 105959
10620	1尺 表裏同目	2,100 (2,205)	V	同厚	1尺	7寸	5寸	3寸	1尺	7寸	5寸	3寸	320×15×1.0 (160)	55g		4 960910 106208
10008	5寸 表裏同目	1,800 (1,890)	V	同厚	5寸	3寸	2.5寸	2寸	5寸	3寸	2.5寸	2寸	160×15×1.0 (80)	26g		4 960910 100084
10044	50cm/1尺5寸 併用目盛	2,300 (2,415)	V	同厚	50cm	42cm	25cm	20cm	尺5	1尺	7.5寸	7寸	520×15×1.0 (260)	87g		4 960910 100442
10033	50cm/1尺6寸 併用目盛	2,300 (2,415)	V	同厚	50cm	42cm	25cm	20cm	尺6	1尺	8寸	7寸	520×15×1.0 (260)	87g		4 960910 100336
10047	30cm/1尺 併用目盛	2,100 (2,205)	V	同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	1尺	7寸	5寸	3寸	320×15×1.0 (160)	55g		4 960910 100473
10037	15cm/5寸 併用目盛	1,800 (1,890)	V	同厚	15cm	10cm	7.5cm	7cm	5寸	3寸	2.5寸	2寸	160×15×1.0 (80)	26g		4 960910 100374
10045	1尺5寸/50cm 併用目盛	2,300 (2,415)	V	同厚	尺5	1尺	7.5寸	7寸	50cm	40cm	25cm	20cm	520×15×1.0 (260)	87g		4 960910 100459
10046	1尺6寸/50cm 併用目盛	2,300 (2,415)	V	同厚	尺6	1尺	8寸	7寸	50cm	40cm	25cm	20cm	520×15×1.0 (260)	87g		4 960910 100466
10048	1尺/30cm 併用目盛	2,100 (2,205)	V	同厚	1尺	7寸	5寸	3寸	30cm	25cm	15cm	10cm	320×15×1.0 (160)	55g		4 960910 100480
10038	5寸/15cm 併用目盛	1,800 (1,890)	V	同厚	5寸	3寸	2.5寸	2寸	15cm	10cm	7.5cm	7cm	160×15×1.0 (80)	26g		4 960910 100381

	表	角部	裏	竿部断面
10016 50cm 裏面角目				
10032 50cm 表裏同目				
10297 30cm 表裏同目				
10007 15cm 表裏同目				
10590 1尺5寸 裏面角目				
10598 1尺6寸 裏面角目				
10592 1尺5寸 表裏同目				
10595 1尺6寸 表裏同目				
10620 1尺 表裏同目				
10008 5寸 表裏同目				
10044 50cm/1尺5寸 併用目盛				
10033 50cm/1尺6寸 併用目盛				
10047 30cm/1尺 併用目盛				
10045 1尺5寸/50cm 併用目盛				
10046 1尺6寸/50cm 併用目盛				
10048 1尺/30cm 併用目盛				

特長

- 竿・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。
- 外側基点の内目盛が付いています。
- 適度な弾性を持たせました。



全面
シルバー加工

仕様

精度	直角度	100mmにつき±0.1mm以下
	長さの許容差	±0.2mm
	材質	ステンレス