

■ 厚手広巾 シルバー

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	形状 素材	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
10405	50cm 表裏同目 6段目盛	2,900 (3,045)	V	同厚	50cm	45cm	25cm	-	50cm	45cm	25cm	-	520×20×2.0 (260)	240g	10	4 960910 104051
11487	50cm 表裏同目 4段目盛	2,900 (3,045)	V	同厚	50cm	-	25cm	-	50cm	-	25cm	-	520×20×2.0 (260)	240g	10	4 960910 114876
11481	50cm 表裏同目 8段目盛	2,900 (3,045)	V	同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	50cm	45cm	25cm	20cm	520×20×2.0 (260)	240g	10	4 960910 114814
10450	50cm 表裏同目 8段目盛cm表示	2,900 (3,045)	V	同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	50cm	45cm	25cm	20cm	520×20×2.0 (260)	240g	10	4 960910 104501
10421	30cm 表裏同目 8段目盛	2,700 (2,835)	V	同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	30cm	25cm	15cm	10cm	320×20×2.0 (160)	144g	10	4 960910 104211
10451	30cm 表裏同目 8段目盛cm表示	2,700 (2,835)	V	同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	30cm	25cm	15cm	10cm	320×20×2.0 (160)	144g	10	4 960910 104518
10424	15cm 表裏同目 8段目盛	1,900 (1,995)	V	同厚	15cm	10cm	7.5cm	5cm	15cm	10cm	7.5cm	5cm	170×20×2.0 (85)	72.5g	10	4 960910 104242
10456	1尺6寸 表裏同目 4段目盛	2,900 (3,045)	V	同厚	R6	-	8寸	-	R6	-	8寸	-	520×20×2.0 (260)	240g	10	4 960910 104563
10464	1尺 表裏同目 4段目盛	2,700 (2,835)	V	同厚	1R	-	5寸	-	1R	-	5寸	-	320×20×2.0 (160)	144g	10	4 960910 104648
10414	50cm/1尺6寸 併用目盛 5段目盛	2,900 (3,045)	V	同厚	50cm	45cm	25cm	-	R6	-	8寸	-	520×20×2.0 (260)	240g	10	4 960910 104143

	表	角部	裏	竿部断面
10405 50cm 表裏同目 6段目盛				
11481 50cm 表裏同目 8段目盛				
10450 50cm 表裏同目 8段目盛cm表示				
10451 30cm 表裏同目 8段目盛cm表示				
10424 15cm 表裏同目 8段目盛				
10456 1尺6寸 表裏同目 4段目盛				

特長

- 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。
- 鉄工・土木工事に適しています。
- 8段目盛は、8つの側面全てに目盛が入っています。
- 10424、10421、10451 ストラップ穴付。



仕様
全面
シルバー加工

精度	直角度	100mmにつき±0.1mm以下
	長さの許容差	±0.2mm
	材質	ステンレス

■ 厚手広巾 ステン

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	形状 素材	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
11207	50cm 表裏同目 6段目盛	2,450 (2,573)	V	同厚	50cm	45cm	25cm	-	50cm	45cm	25cm	-	520×20×2.0 (260)	240g	10	4 960910 112070
11215	30cm 表裏同目 8段目盛	2,250 (2,363)	V	同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	30cm	25cm	15cm	10cm	320×20×2.0 (160)	144g	10	4 960910 112155

特長

- 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。
- 鉄工・土木工事に適しています。

仕様

精度	直角度	100mmにつき±0.1mm以下
	長さの許容差	±0.2mm
	材質	ステンレス


■ 広ピタ シルバー

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	形状 素材	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
10034	50cm 表裏同目 内目盛端面基点	2,900 (3,045)	V	同厚	50cm	49cm	25cm	23cm	50cm	49cm	25cm	23cm	520×20×1.0 (260)	115g	10	4 960910 100343
10600	1尺6寸 表裏同目 内目盛端面基点	2,900 (3,045)	V	同厚	R6	R6	8寸	7.5寸	R6	R6	8寸	7.5寸	515×20×1.0 (258)	113g	10	4 960910 106000

	表	角部	裏	竿部断面
10034 50cm 表裏同目 内目盛端面基点				
10600 1尺6寸 表裏同目 内目盛端面基点				

特長

- 厚さ1mmの広巾タイプで、適度な弾性を持たせました。
- 逆目盛が入っているので左右どちらからでも測定でき、深さ測定もできます。
- 半・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。



仕様

精度	直角度	100mmにつき±0.1mm以下
	長さの許容差	±0.2mm
	材質	ステンレス

曲尺
直尺
アルミ製
樹脂製・竹製直尺
スリヤ止型・フクロメジャー
ノギス・マイクロメータ
コンパス
測量用品
はかり
レベル
レーザー! 光学機器
墨つけ・基準出しツール
丸ノコガイド定規
建築用工具
工場用工具
砂時計 湿度計
アウトドア
ルーペ
製図用品
マグネット
家庭用