

曲尺

■シルバー 表裏同目 マグネット付

ホゾ: ホゾ穴測定目盛

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	形状 素材	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
10175	同厚50cm 表裏同目	3,000 (3,150)	V	同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	50cm	40cm ホゾ	25cm	20cm	520×15×1.4 (260)	98g	10	4 960910 101753
10181	同厚1尺6寸 表裏同目	3,000 (3,150)	V	同厚	尺6	1尺	8寸	7寸	尺6	1尺 ホゾ	8寸	7寸	520×15×1.4 (260)	98g	10	4 960910 101814
10445	厚手巾巾50cm 表裏同目 6段目盛	3,550 (3,728)	V	同厚	50cm	45cm	25cm	—	50cm	45cm	25cm	—	520×20×2.0 (260)	238g	10	4 960910 104457
10425	厚手巾巾30cm 表裏同目 8段目盛	3,350 (3,518)	V	同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	30cm	25cm	15cm	10cm	320×20×2.0 (160)	144g	10	4 960910 104259

	表	角部	裏	竿部断面
10175 同厚50cm 表裏同目				
10181 同厚1尺6寸 表裏同目				
10445 厚手巾巾50cm 表裏同目 6段目盛				
10425 厚手巾巾30cm 表裏同目 8段目盛				

特長

- 高所作業で曲尺を落とさない様に足場等にびったりくっつけられます。
- 10425 ストラップ穴付。



全面
シルバー加工

仕様

精度	直角度	100mmにつき±0.1mm以下
	長さの許容差	±0.2mm
	材質	ステンレス

直尺

アルミ製
直尺

樹脂製・
竹製直尺

スヤ止型・
フロトナロー

ノギス・
マイクロメータ

コパックス・
巻尺

測量用品

はかり

レベル

■ツーバイフォー シルバー 併用目盛


ホゾ: ホゾ穴測定目盛

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	形状 素材	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
10055	2×4/50cm 併用目盛 19mm巾	2,900 (3,045)	V	同厚	2×4	—	25cm 勾配	—	50cm	ホゾ	25cm	—	520×19×1.0 (260)	115g	10	4 960910 100558
10056	2×4/1尺5寸 併用目盛 19mm巾	2,900 (3,045)	V	同厚	2×4	—	25cm 勾配	—	尺5	ホゾ	7.5寸	—	520×19×1.0 (260)	115g	10	4 960910 100565

	表	角部	裏	竿部断面
10055 2×4/50cm 併用目盛 19mm巾				
10056 2×4/1尺5寸 併用目盛 19mm巾				

特長

- 本体の巾が19mmなので、2×4工法に最適です。
- 勾配が一目で測れる勾配目盛付です。裏面には通常の目盛(50cm・1尺5寸)が入っています。
- 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。



全面
シルバー加工

仕様

精度	直角度	100mmにつき±0.1mm以下
	長さの許容差	±0.2mm
	材質	ステンレス

角目: 角目目盛
丸目: 丸目目盛
吉凶: 吉凶目盛
ホゾ: ホゾ穴測定目盛

■角厚 黒色

商品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	形状 素材	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
10871	50cm 裏面角目 金目盛	6,500 (6,825)	V	角厚	50cm	—	25cm	—	角目	丸目 ホゾ	25cm	—	520×15×1.4 (260)	87g	10	4 960910 108714
10758	1尺5寸 裏面角目 金目盛	6,500 (6,825)	V	角厚	尺5	—	7.5寸	—	角目	吉凶 ホゾ	7.5寸	丸目	485×15×1.4 (242.5)	83g	10	4 960910 107588
10766	1尺6寸 裏面角目 金目盛	6,500 (6,825)	V	角厚	尺6	—	8寸	—	角目	吉凶 ホゾ	8寸	丸目	520×15×1.4 (260)	87g	10	4 960910 107663

	表	角部	裏	竿部断面
10871 50cm 裏面角目 金目盛				
10758 1尺5寸 裏面角目 金目盛 10766 1尺6寸 裏面角目 金目盛				

特長

- 金色目盛で美しく、装飾品にも適しています。
- 高級感があり、贈答品としても喜ばれています。

仕様

精度	直角度	100mmにつき±0.1mm以下
	長さの許容差	±0.2mm
	材質	ステンレス

製図用品

マグネット

セレクション
家庭用