

## ■曲尺 厚手広巾 シルバー

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	角部 形状	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
10405	50cm 表裏同目 6段目盛	JIS 赤 2,900 (3,045)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	50cm	45cm	25cm	-	50cm	45cm	25cm	-	520×20×2.0 (260)	240g	10	4 960910 104051
11487	50cm 表裏同目 4段目盛	JIS 赤 2,900 (3,045)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	50cm	-	25cm	-	50cm	-	25cm	-	520×20×2.0 (260)	240g	10	4 960910 114876
11481	50cm 表裏同目 8段目盛	JIS 赤 2,900 (3,045)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	50cm	45cm	25cm	20cm	520×20×2.0 (260)	240g	10	4 960910 114814
10450	50cm 表裏同目 8段目盛cm表示	JIS 赤 2,900 (3,045)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	50cm	45cm	25cm	20cm	50cm	45cm	25cm	20cm	520×20×2.0 (260)	240g	10	4 960910 104501
10421	30cm 表裏同目 8段目盛	JIS 赤 2,700 (2,835)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	30cm	25cm	15cm	10cm	320×20×2.0 (160)	144g	10	4 960910 104211
10451	30cm 表裏同目 8段目盛cm表示	JIS 赤 2,700 (2,835)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	30cm	25cm	15cm	10cm	320×20×2.0 (160)	144g	10	4 960910 104518
10424	15cm 表裏同目 8段目盛cm表示	1,900 (1,995)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	15cm	10cm	7.5cm	5cm	15cm	10cm	7.5cm	5cm	170×20×2.0 (85)	72.5g	10	4 960910 104242
10456	1尺6寸 表裏同目 4段目盛	2,900 (3,045)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	R6	-	8寸	-	R6	-	8寸	-	520×20×2.0 (260)	240g	10	4 960910 104563
10464	1尺 表裏同目 4段目盛	2,700 (2,835)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	1R	-	5寸	-	1R	-	5寸	-	320×20×2.0 (160)	144g	10	4 960910 104648
10414	50cm/1尺6寸 併用目盛 5段目盛	赤 2,900 (3,045)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	50cm	45cm	25cm	-	R6	-	8寸	-	520×20×2.0 (260)	240g	10	4 960910 104143

製品コード (品番)	品名	表	角部	裏	竿部断面
10405	50cm 表裏同目 6段目盛				
11487	50cm 表裏同目 4段目盛				
11481	50cm 表裏同目 8段目盛				
10421	30cm 表裏同目 8段目盛				
10450	50cm 表裏同目 8段目盛cm表示				
10451	30cm 表裏同目 8段目盛cm表示				
10424	15cm 表裏同目 8段目盛cm表示				
10456	1尺6寸 表裏同目 4段目盛				
10464	1尺 表裏同目 4段目盛				
10414	50cm/1尺6寸 併用目盛 5段目盛				

### 特長

- 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。
- 鉄工・土木工事に適しています。
- 8段目盛は、8つの側面全てに目盛が入っています。
- 10424、10421、10451 はストラップ穴付です。



全面  
シルバー加工

### 仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材質	ステンレス

## ■曲尺 厚手広巾 ステン

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	角部 形状	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
11207	50cm 表裏同目 6段目盛	JIS 2,450 (2,573)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	50cm	45cm	25cm	-	50cm	45cm	25cm	-	520×20×2.0 (260)	240g	10	4 960910 112070
11215	30cm 表裏同目 8段目盛	JIS 2,250 (2,363)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	30cm	25cm	15cm	10cm	30cm	25cm	15cm	10cm	320×20×2.0 (160)	144g	10	4 960910 112155

### 特長

- 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。
- 11207の目盛は10405と同様。(赤数字なし)
- 11215の目盛は10421と同様。(赤数字なし)
- 鉄工・土木工事に適しています。

### 仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材質	ステンレス


## ■曲尺 広ピタ シルバー

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	角部 形状	表目盛				裏目盛				長枝×巾×厚さ (短枝) (mm)	製品 質量	入数	JANコード
					長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛	長枝 外目盛	短枝 内目盛				
10034	50cm 表裏同目 内目盛端面基点目盛	JIS 赤 cm 2,900 (3,045)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	50cm	49cm	25cm	23cm	50cm	49cm	25cm	23cm	520×20×1.0 (260)	115g	10	4 960910 100343
10600	1尺6寸 表裏同目 内目盛端面基点目盛	赤 R 2,900 (3,045)	<input checked="" type="checkbox"/>	同厚	R6	R6	8寸	7.5寸	R6	R6	8寸	7.5寸	515×20×1.0 (258)	113g	10	4 960910 106000

製品コード (品番)	品名	表	角部	裏	竿部断面
10034	50cm 表裏同目 内目盛端面基点				
10600	1尺6寸 表裏同目 内目盛端面基点				

### 特長

- 厚さ1mmの広巾タイプで、適度な弾性を持たせました。
- 逆目盛が入っているので左右どちらからでも測定でき、深さ測定もできます。
- 竿・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。



全面  
シルバー加工

### 仕様

直角度	100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差	±0.2mm
材質	ステンレス