

ハンディレベル Revo

製品コード (品番)	品名	標準小売価格 (税込)	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
76424	シングル ホワイト	750 (788)	SP	72.5×72.5×18	32g	4	4 960910 764248
76425	シングル ブルー	750 (788)	SP				4 960910 764255
76426	ダブル	950 (998)	SP	95×45×22	36g	6	4 960910 764262
76427	ダブル マグネット付	1,150 (1,208)	SP				4 960910 764279
76428	トリプル	1,250 (1,313)	SP	120×53.5×16	58g	4	4 960910 764286
76429	トリプル マグネット付	1,450 (1,523)	SP				4 960910 764293



垂直



45°



水平

76424 シングル ホワイト

76425 シングル ブルー

76428 トリプル



76426 ダブル



76427 ダブル マグネット付



76429 トリプル マグネット付

特長

- クリアブルーの高精度大型気泡管を採用しました。
- V溝測定面で、パイプも測定できます。
- トリプルは蓄光シート付気泡管です。
- マグネット付は強力なネオジム磁石を採用しました。鉄骨工事に便利です。



- ポケットサイズで携帯に便利です。



用途

- 水平・垂直・45°(シングル・トリプルのみ)の確認に。

仕様

感度	感度 0.5mm/m=0.0286°
精度	精度 ±2.5mm/m=±0.1432° 以内
材質	本体: ABS樹脂 (トリプルはABS樹脂+アルミ) 気泡管: アクリル樹脂 液体: 石油系液

ミニレベル Revo

製品コード (品番)	品名	標準小売価格 (税込)	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
76416	ラインクリップ型	900 (945)	SP	100×19×26	15g	10	4 960910 764163
76417	直尺・曲尺用	900 (945)	SP	71×19×25	17g		4 960910 764170
76418	T型オーバル	900 (945)	SP	80×55×15	21g		4 960910 764187
76423	キーホルダー型	600 (630)	SP	42×15×15	12g		4 960910 764231



76416 ラインクリップ型



76418 T型オーバル



76417 直尺・曲尺用



76423 キーホルダー型

特長

- ラインクリップ型
 - 水系の測定やV溝付でパイプの測定ができます。
 - そのまま置いても使用できます。
 - ポケットクリップ付で携帯にも便利です。



- 直尺・曲尺用
 - 直尺や曲尺に取り付けて使用できます。
 - そのまま置いても使用できます。
 - ポケットクリップ付で携帯にも便利です。

- T型オーバル
 - 前後左右を同時に測定できます。
 - 機械などにビスで装着する事もできます。(ビスは付いておりません。)

- キーホルダー型
 - 大型カラビナ付で携帯に便利です。



用途

- 水平の確認に。

仕様

	76416	76417	76418	76423
感度	感度 0.5mm/m=0.0286°			
精度	精度 ±2.5mm/m=±0.1432° 以内			
材質	本体: ABS樹脂 気泡管: アクリル樹脂 液体: 石油系液			本体: アクリル樹脂 液体: 石油系液

曲尺

直尺

アルミ製
直尺

樹脂製
竹製直尺

プラスチック
プロトラクター

ノギス
マスター

コンパス
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー!
光学機器

墨つけ
基準出レベル

丸ノコ
ガイド定規

建築用工具

工場用工具

砂時計
湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット