

## デジタル数取器 NEW

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
73310	手持型	2,500 (2,625)		63×52×35	50g	6	4 960910 733107

73310 デジタル数取器 手持型



### 特長

- 手に収まる握り感を形にしました。
- 大文字で見やすい仕様です。
- 9,999~99,999まで測定できます。
- 多彩な機能をボタンで切り替えて用途に合わせてお使い頂けます。



カウントダウン ボタン      カウントアップ ボタン

### 用途

- 入場者数・交通量・野鳥の観察など、数量のカウントに。

### 仕様


測定範囲	-9,999~99999
材質	本体:ABS樹脂、AS樹脂、シリコン ポリアセタール樹脂 ステンレス
電源	アルカリ電池 LR44 2個 (モニター用電池付)
オートパワーオフ	30秒

※カウントが99,999を超えると「FULL」と表示されます。  
カウントが-9,999を下回ると「-FULL」と表示されます。

### 選べる4モード

#### 1. カウントモード


通常のカウントを行うモードです。前々回までのカウント結果を表示します。カウントアップ(加算)・カウントダウン(減算)が可能です。



- 使用例
- 交通量調査
  - 来場者数調査

#### 2. 計算モード

2連式数取器の特性を1台にまとめました。2つのカウントを並行して行うことができ、その和・差を自動で計算して表示します。



- 使用例
- 男女別集計
  - 入退場数調査

#### 3. アラームモード

設定した数量までカウントしたことをアラームでお知らせします。



- 使用例
- 繰り返し検査
  - 数量確認

#### 4. メモリモード

10回分のカウント結果を記憶できます。メモリを呼び出して続きからカウントすることもできます。



- 使用例
- 曜日毎の集計
  - 分類別集計

## 数取器

製品コード (品番)	品名	標準小売価格(税込)	包装 形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
75078	A 金属製 台付型	1,500 (1,575)		62×56×56	93g	4	4 960910 750784
75086	B 金属製 手持型	1,250 (1,313)		50×40×53	67g	5	4 960910 750869
75090	C プラスチック製 手持型 ブルー	1,000 (1,050)		50×41×54	34g	4	4 960910 750906
75089	C プラスチック製 手持型 イエロー	1,000 (1,050)				4	4 960910 750890

### 特長

- ボタンを押すだけで数値のカウントができます。
- Aは台などにビスで取り付けて使用します。他は手に持って使用します。

### 用途

- 入場者数・交通量・野鳥の観察など、数量のカウントに。

### 仕様

	A・B	C
測定範囲	0~9,999(4桁)	
材質	本体:鉄 本体以外:樹脂ゴム	本体:ABS樹脂 本体以外:樹脂ゴム

75078 A 金属製 台付型

75086 B 金属製 手持型

75090 C プラスチック製 手持型 ブルー

75089 C プラスチック製 手持型 イエロー



曲尺

直尺

アルミ製  
直尺

樹脂製・  
竹製直尺

スヤミ製・  
フロトラクター

マシノ製・  
マシノレーダー

コペンハーゲン  
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー!  
光学機器

曇りけ、  
基準出シッ  
ル

ガイド定規

建築用工具

工場用工具

砂時計・油  
湿度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット