

ブルーレベル デジタル



76343



76348



76327

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装 形態	本体 サイズ (mm)	製品 重量	入数	JANコード
76343	350mm	17,000 (税別)	C	65 x 27	356g	4	4 960910 763432
76344	350mm マグネット付	17,800 (税別)	C		371g	4	4 960910 763449
76348	450mm	18,000 (税別)	C		467g	4	4 960910 763487
76349	450mm マグネット付	18,800 (税別)	C		473g	4	4 960910 763494
76326	600mm	19,000 (税別)	C		555g	4	4 960910 763265
76327	600mm マグネット付	19,800 (税別)	C		580g	4	4 960910 763272

特長



●バックライト付 ●ブルー発光する蓄光液晶表示です。 樹脂を装着しました。 アルミ仕上げです。

- 水平・垂直をブザーでお知らせします。
- 水平・垂直測定の他に、立ち上がりと角度・勾配を測定できます。
- レベル本体を逆に使用すると、デジタル表示も自動的に逆転します。
- 乾電池の消耗を電池マークでお知らせします。
- デジタル部校正機能付です。
- 便利なホールド機能付です。
- 基準の角度を設定できるゼロセット機能付です。
- オートパワーオフ機能付です。



用途

※3つの表示が選択できます。

1m当りの立ち上がり 角度 %



主に、建築関係・主に、土木関係に。主に、道路工事の配管工事等に。 勾配の目安に。

仕様

気泡管 感度・精度	感度 0.35mm/m=0.0201° 精度 ±1.0mm/m=±0.0573°以内
デジタル表示 精度	0°、90° の時 角度: ±0.1° 勾配: ±0.2% 立ち上がり: ±2mm/m
デジタル表示 最小単位	0°、90° 以外の時 角度: ±0.2° 勾配: ±0.7% 立ち上がり: ±4mm/m (300mm以上は±7mm/m)
電 源	9V乾電池 1個 ※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
電池寿命	20時間: アルカリ電池使用時 (バックライト点灯・ブザーが鳴り続けた時)
使用温度	0~50℃
材 質	本 体: アルミ、ABS樹脂 気泡管: アクリル樹脂 液 体: 石油系液

デジタルアングルメーター



76447



76549



76826

特長

- どんな角度でも基準点に設定でき、基準点からの測定に便利です。
- ホールド機能付で見えにくい所の測定に便利です。
- デジタルアングルメーターII
 - IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。
 - 角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。バックライト機能付きで暗いところでも使えます。
 - 水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
- ミニマグネット付
 - 強力ネオジム磁石が3面に付いています。
 - 角度(°)と勾配(%)の表示切替が可能です。

用途

- 機械・設備などの設置作業に。

仕様

品 番	76447	76549・76486
測定範囲	90°×4方向(360°)	
最小表示	角度: 0.1° 勾配: 0.1%	角度: 0.1°
精 度	±0.2°(±3.5mm/m)	0°・90°: ±0.1°(±1.75mm/m) それ以外: ±0.2°(±3.5mm/m)
使用温度	0~40℃	5~50℃
電 源	9V乾電池 1個	リチウム電池CR2032 1個 ※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
オートパワーオフ	約5分	約6分
材 質	本体: 亜鉛合金 パネル: ポリカーボネート樹脂	本体: ABS樹脂、アルミ
付属品	ドライバー	ホルダーケース

品 番	76825・76826
測定範囲	90°×4方向(360°)
最小表示	角度: 0.05° 勾配: 0.1% 立ち上がり: 1mm/m
精 度	0°・90°: ±0.05° それ以外: ±0.15°
使用温度	-10~50℃
電 源	単4アルカリ乾電池 2本 ※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
オートパワーオフ	約5分
防塵・防水	IP65
材 質	本体: ABS樹脂、アルミ
付属品	ホルダーケース

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装 形態	本体 サイズ (mm)	製品 重量	入数	JANコード
76447	ミニ マグネット付	10,000 (税別)	C	56×56 ×30	189g	4	4 960910 764477
76549	デジタルアングルメーター	12,500 (税別)	C	151×60 ×33	290g	4	4 960910 765498
76486	デジタルアングルメーター マグネット付	13,500 (税別)	C			4	4 960910 764866
76825	デジタルアングルメーターII 防塵防水	15,500 (税別)	C	151×60 ×31	280g	4	4 960910 768253
76826	デジタルアングルメーターII 防塵防水 マグネット付	16,500 (税別)	C			4	4 960910 768260

曲尺

直尺・
マシンスケール

アルミ製
直尺

樹脂製・
竹製直尺

スヤ止型
フロートマター

メソ
マソローター

コンパス
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー!
光学機器

墨付け・
基準出し
レベル

ガイド
丸ノコ
定規

建築用
工具

工場用
工具

湿度計
湿度計
環境測定器

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット