

## コンベックス スマートギア

曲尺

直尺  
マシンスケール

アルミ製  
直尺

樹脂製・  
竹製直尺

スマート型・  
フロトラシュー

メッキ  
マクロメーター

コンベックス  
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー!  
光學機器

墨つけ・  
基準出シール

丸ノコ  
ガイド定規

建築用工具

工場用工具

温度計・湿度計  
環境測定器

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット



店頭で映えるPOP箱入



### 特長

- コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
- 大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
- ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
- ベルトクリップ付です。
- ストラップ付です。
- 455mmピッチ表示付です。
- 0点補正移動爪付です。
- 鉄骨にガッチリと付く、強力なネオジム磁石付のマグネット爪を採用しました。(72762)




コンパクト設計

大型フックハンガー

### 仕様

材質	本体:ABS樹脂, エラストマー樹脂 テープ:スチール
----	--------------------------------

### ●テープパターン



製品コード(品番)	品名	標準小売価格	包装形態	テープ巾	テープ長さ	製品質量	入数	JANコード
80880	19-5.5m	1,000(税別)		19mm	5.5m	210g	4	4 960910 808805
80881	19-5.5m 尺相当目盛付	1,000(税別)						4 960910 808812
80882	25-5.5m	1,280(税別)		25mm	5.5m	275g	12 (48)	4 960910 808829
80883	25-5.5m 尺相当目盛付	1,280(税別)						4 960910 808836
72762	25-5.5m マグネット爪	1,380(税別)					4	4 960910 727625

## コンベックス ハイタッチ



### 特長

- JIS1級(メートル目盛のみ)です。
- 握りやすい、手にフィットする形状です。
- 0点補正移動爪付です。
- ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。(H-132は除く)
- 455mmピッチ表示付です。
- ストラップ付です。
- サビに強いステンレスバネ仕様です。

### 仕様

材質	本体:ABS樹脂 テープ:スチール
----	----------------------

製品コード(品番)	品名	標準小売価格	包装形態	テープ巾	テープ長さ	製品質量	入数	JANコード
78002	H-132 フリータイプ JIS	450(税別)		13mm	2m	70g	4	4 960910 780026
78007	H-163 フリータイプ JIS	830(税別)		16mm	3.5m	128g	4	4 960910 780071
78132	H-195 フリータイプ JIS	1,130(税別)		19mm	5.5m	205g	12	4 960910 781320
78016	H-225 フリータイプ JIS	1,170(税別)		22mm		256g		4 960910 780163
78017	HS-225 尺相当目盛 フリータイプ	1,170(税別)					4	4 960910 780170
78008	H-195ST ストップ付 JIS	1,170(税別)		19mm	5.5m	215g	4	4 960910 780088
78043	HS-195ST 尺相当目盛 ストップ付	1,170(税別)						4 960910 780439